

# KERN HFD1T-4IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t

# KERN®



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 g   200 g   500 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min   10 min   10 min
Linearit�:	200 g   400 g   1000 g
Peso di calibrazione consigliato:	1000 kg (M1)
Portata [Max]:	300 kg   600 kg   1500 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Precisione (di [Max]):	0,200 %
Range della tara:	1,500 t
Riproducibilit�:	100 g   2000 g   500 g
Risoluzione:	3 3.000 3.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

## Display

Altezza cifre di display:	3 cm
---------------------------	------

## Funzioni

Funzione standby:	si
-------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	95 %
Umidit� dell'aria minima:	10 %

## Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK
Autonomia:	70 h
Autonomia:	30 h
Batteria:	1x12V Type 23A
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	110 V - 240 V AC

## Servizi

Certificato DAkkS:	963-130H
Regolazione in loco:	961-250

## Categoria

Product Group:	Bilancia da gru
----------------	-----------------

# KERN HFD1T-4IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t



## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	720 x 270 x 270 mm
n/a:	3481
Peso lordo:	10 kg
Peso netto:	8,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	190 x 130 x 150 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	190 x 130 x 430 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

