

# MANTELLO RISCALDANTE

PCE-HM 2000



- » **Potenza 450W**
- » **Temperatura operativa 0 ... 450 °C**
- » **Breve tempo di riscaldamento**
- » **Per palloni di distillazione fino a 2000 ml**
- » **Commutatore rotante**
- » **Controller integrato**

Durante il riscaldamento di campioni o liquidi in laboratorio viene sempre utilizzato un mantello riscaldante. Per riscaldare il liquido all'interno di un pallone di distillazione, viene posto nel mantello riscaldante e riscaldato dagli elementi di riscaldamento. Un mantello riscaldante è un apparato ausiliario utilizzato nei laboratori. Il mantello riscaldante aiuta a riscaldare o temperare diversi campioni o sostanze chimiche in laboratorio. Il pallone di distillazione, che contiene 2000 ml, viene posto in una rete a maglia e riscaldata dagli elementi riscaldanti sotto la rete. Il dispositivo ha una potenza di 450W e raggiunge una temperatura di 450 °C. Il mantello riscalda i 2000 ml il più velocemente possibile, visto che ha un breve tempo di riscaldamento per fornire il risultato desiderato. La regolazione della temperatura nel mantello riscaldante è effettuata da un commutatore rotante senza livelli.

Specifiche

| Specifiche tecniche generali |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alloggiamento                | Acciaio laminato a freddo con superficie verniciata |
| Dimensioni                   | Ø interno 180 x 95 mm                               |
| Prestazioni                  | 450 W                                               |
| Temperatura di esercizio     | 0 ... 450 °C                                        |
| Volume del pistone           | 2000 ml                                             |
| Alimentazione                | 230 V AC / 50 Hz                                    |
| Tipo di connettore           | Presa di contatto di terra                          |
| Condizioni operative         | 5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.                       |
| Condizioni di stoccaggio     | 5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.                       |
| Dimensioni ( L x L x A )     | 300 x 300 x 220 mm                                  |
| Peso                         | 4000 g                                              |