



WTMT SET RTWMS 030 K / WSR 211

N. D'ORDINE: T0051321499

Set di pinzette di dissaldatura Micro

comprendente pinzette di dissaldatura WTMT 80 W, 12V, punte RTWMS 030 K (2 x 40 W) e supporto di sicurezza WSR 211

Veloce. Preciso. Intelligente.

Le Weller pinze termiche smart WTMT sono la perfetta soluzioni per applicazioni di rilavorazione di chip SMD e SOP piccoli e medi su circuiti elettronici (preferibilmente con l'aiuto di un microscopio). Il nuovo manico con ergonomia migliorata ed impugnatura morbida ottimizza sia il comfort che la precisione grazie alla breve distanza punta-impugnatura. Le punte hanno un sistema a slitte parallele e vengono fornite pronte all'uso, già regolate, aumentando la produttività.

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> AD ALTE PRESTAZIONI

- Tempo di riscaldamento estremamente breve: 5 sec.
- Reazione immediata, in base al carico di lavoro

> MASSIMA PRECISIONE

- Massima precisione durante il processo di dissaldatura grazie alla breve distanza punta-impugnatura e al design ottimizzato della punta
- Posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida slitte parallele scorrevoli
- Non è necessario l'allineamento dopo il cambio della punta grazie al design a coppie (punte pre-regolate > risparmio di tempo > aumento della produttività)
- Regolazione possibile con chiave a brugola da 1,5 mm, se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di $\pm 80^\circ$ + regolazione verticale della lunghezza di $\pm 1,2$ mm)
- Le punte per pinze dissaldanti smart consentono l'offset automatico della punta

> PINZE TERMICHE UNICA 2 IN 1, 80W, 12V

Supporta punte Smart sia della famiglia Pico (per componenti SMD più piccoli, come 0402, 0201, 01005), che della Micro, entrambe ottimizzate per l'uso al microscopio. (Risparmia uno strumento pinza grazie alla flessibilità dell'utensile 2in1)

> IL PIÙ RAPIDO CAMBIO DI PUNTA DELLE PINZETTE

Le punte attive a cartuccia Weller consentono di essere sostituire facilmente anche finché calde, in sicurezza e senza bisogno di uno strumento aggiuntivo o di successive regolazioni.

> ERGONOMIA

Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature morbide ed ergonomiche

DATI TECNICI

Intervallo di temperatura
100 - 450°C / 200 - 850°F

Consumo di energia
80 W

Tensione di alimentazione di rete
12 V / AC

Tempo di riscaldamento (50°C - 350°C) (120°F - 660°F)
5 sec

Standard Militare

Supportano lo standard militare, conformi alle specifiche Mil-Spec e pienamente conformi agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione della sovrasollecitazione elettrica degli strumenti manuali di saldatura).

Sicurezza ESD



Adatto per
WT2M Stazione di saldatura

Famiglia di punta
RTWMS & RTWPS

Con riserva di modifiche tecniche.

