

KERN CR 250-3P1

Dinamometri in acciaio inossidabile

KERN[®]



Sistema di misurazione

| | |
|------------------------------------|---------|
| Classe OIML: | C3 |
| Combined Error: | 0,023 % |
| Load cell connection: | 4-wire |
| Parametro nominale: | 1,750 |
| Portata [Max]: | 250 kg |
| Resolution Load cell à Verifiable: | 3000 e |
| Y value: | 10000 |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima: | -50 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 70 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 40 °C |
| Temperatura d'impiego minima: | -10 °C |

Imballaggio & spedizione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxA): | 220 x 180 x 60 mm |
| Peso lordo: | 881 g |
| Peso netto: | 701 g |
| Spedizione: | 96 h |
| Tipo della spedizione: | Corriere |

Forma

| | |
|-----------------|-----|
| Lunghezza cavo: | 3 m |
|-----------------|-----|

Piktogramme

STANDARD

