

Laserliner


X1-Laser



Laser con proiezione di linee a 360° con modalità di ricevitore manuale e supporto a parete e fissaggio a molla magnetico per varie applicazioni

Con la linea laser orizzontale a 360° e la linea laser verticale è possibile allineare esattamente gli oggetti in tutto lo spazio. Grazie alla tecnologia laser a luce verde, la visibilità è ottimale. Grazie al supporto magnetico a morsetto e staffa di montaggio parete CrossGrip, il dispositivo può essere impiegato singolarmente o in combinazione sia orizzontalmente che verticalmente. Grazie alla modalità ricevitore portatile integrato, il laser X1 può essere utilizzato anche all'esterno.

- Allineamento orizzontale di precisione per gli oggetti in tutto l'ambiente
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Facile allineamento di piani inclinati
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Linee laser azionabili singolarmente
- Seconda batteria per un tempo di funzionamento prolungato
- Supporto a morsetto e da parete CrossGrip



DATI TECNICI

RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO	± 3°
PRECISIONE	± 0,2 mm / m
LIVELLAMENTO	automatico
VISIBILITÀ (TIPICA)*	60 m
AREA DI LAVORO CON RICEVITORE MANUALE	(a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 60 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER	515 nm
CLASSE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTAZIONE	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 5,2Ah Alimentatore 5V/DC / 2A
DURATA DI ESERCIZIO	circa 15 ore
CONDIZIONI DI LAVORO	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
DIMENSIONI (L X H X P)	122 mm x 121 mm x 75 mm
PESO	638 g (inclusi gruppo batterie)
	* con max. 300 lux

Optional: RangeXtender G 60
Artikel-Nr. 033.55A



X1-Laser

COD. ART. 031.500A

CODICE EAN 4021563709663

UI 1