

KERN 327-04

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 10 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Tipo di regolazione

Camera di
aggiustamento - avvitato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS 962-434

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-434

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	10×10×19 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-050-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-040-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-040-100

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1004719
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1,25
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0156
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Peso di calibrazione - valore nominale	10 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,2 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/ m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6000
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	12000

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	10×19 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato