

Videocamera IP per esterni con pannello solare TX-244

con sensore PIR per il rilevamento del movimento



- 4MP** Risoluzione video FullHD
- 110°** Angolo di visione di 110°
- 5200 mAh** Alimentazione a batteria, ricaricabile
- Comunicazione bidirezionale**
- 850nm 6000K** Visione notturna, IR LED/Spotlight fino a 8m/10m
- Sensore PIR** per il rilevamento del movimento fino a 8 m
- 2.4 GHz** Supporto WiFi fino a 15 m
- IP65** Resistente alla polvere e all'acqua
- 52W** Basso consumo energetico
- 128 GB** Scheda MicroSD per archiviazione fino a 128 GB
- iOS 5 Android** App Security Premium gratuita



- **Risoluzione video FullHD 2560x1440 con massimo 15 fps**
- **Sensore PIR per rilevamento del movimento fino a 8 m con registrazione automatica**
- **Funzionamento continuo, grazie alla ricarica tramite pannello solare (presupponendo la presenza di luce del sole); pannello solare incluso**
- **Ampio angolo di visione a 110° in orizzontale e a 62° in verticale**
- **Funzionamento anche a batteria; batteria ricaricabile integrata**
- **Distanza di trasmissione WiFi fino ad un massimo di 15 m (campo aperto)**
- **App gratuita "Security Premium" per l'accesso da tutto il mondo [per iOS e Android]**
- **Funzione di allarme (messaggio push) sul proprio smartphone**



Specificazioni tecniche:

- Sensore di immagine: CMOS da 1/3,2" e 4 MP
- Illuminazione minima: modalità colore: 0,1 Lux; modalità notturna: 0,01 Lux con 8 LED IR o 1 LED bianco
- Rete: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Potenza di uscita irradiata massima: 100 mW
- Dimensione del file: Notte; B/N: 5-6 MB/min (32 GB = 3 giorni di registrazione continua); Giorno; a colori: 6-7 MB/min (32 GB = 3 giorni di registrazione continua)
- Rilevamento del movimento PIR: distanza: fino a 8 m (spazio aperto)/angolo: 120°
- Tempo di azionamento PIR: 0,35 secondi
- Consumo: Modalità normale ≤ 2 W/modalità riposo ≤ 0,1 W
- Tempo operativo fino a 6 mesi (o fino a 7 ore di registrazione continua-giorno e notte) a seconda dell'uso e degli azionamenti di movimento
- Tempo di ricarica: fino a 5-7 ore (utilizzando un adattatore di alimentazione USB con 5 V CC/1 A)
- Condizioni operative: -20-50 °C; RH inferiore al 95% (senza condensa)
- Peso/Dimensioni: videocamera: 214 g / 9,0 x 6,0 x 5,8 cm (Lu x La x A); pannello solare: 121 g/14,1 x 8,5 x 1,2 cm (Lu x La x A)

Compatibilità: App "Security Premium": iOS 13.0 o versione successiva; Android 10.0 o versione successiva/EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2023)

Contenuto della confezione:

1x Videocamera IP per esterni con pannello solare TX-244, 1x pannello solare da 1,6 W, 1x cavo di alimentazione USB (1 m), 6x viti e tasselli, 2x supporti di montaggio, manuale di istruzioni (breve)

Numero di articolo: 5070

