

La macchina da taglio al plasma EASYCUT K25 ad innesco senza HF taglia facilmente qualsiasi tipo di metallo fino a 8 mm di spessore. Con il suo compressore integrato, è l'ideale per tutti i lavori all'esterno.

Compressore d'aria integrato

Con il suo compressore integrato, il plasma è indispensabile in assenza di aria compressa e permette anche i lavori all'esterno.

Taglio di qualità senza deformazione

Il plasma assicura dei tagli di qualità anche su strutture verniciate:

- fino a 8 mm per l'acciaio, l'inossidabile e la ghisa.
- fino a 6 mm per l'alluminio e il rame.

No HF Start

Dotato del sistema «Arc Pilote», l'arco si innesca senza aver bisogno di toccare il pezzo da tagliare. Questo sistema d'innesco senza HF evita qualsiasi perturbazione elettromagnetica (radio, informatica, telefonica, materiale medico...).

Utilizzo semplice, rapido e in tutta sicurezza

- Torcia TPT25 (4 m) con dispositivo di sicurezza sul grilletto per evitare qualsiasi attivazione accidentale o involontaria.
- Torcia e pinza di massa scollegabili per facilitare il trasporto.
- Compressore integrato (livello sonoro 60/70 Db).
- Ciclo di lavoro da 25 A a 35 %.

P400 Protezione rinforzata per il funzionamento su gruppi elettronici e contro le sovratensioni permanenti fino a 400V.



Fornito con

2 m
10 mm²TPT 25
4 m

ref. 068063

✓

✓

PRESTAZIONI

Capacità

Spessore

Distacco

Fe

8 mm

Taglio netto

Fe

6 mm

ACCESSORI & RICAMBI



x 4

040182

x 10


040212

x 2

040175

x 10

040168

Cofanetto ricambi TPT25
070721

x 1

040182

x 3

040212

x 1

040175

x 3

040168

Kit compasso
040205Carrello PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	⚖️ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60% 25 A @ 35%	41 x 36 x 20	15	IP21S	