

📘 Scheda tecnica

Sensore a contatto magnetico NC a 2 fili

N. d'ordine 3028448

Descrizione

Il sensore a contatto magnetico consiste in un sensore normalmente chiuso (NC) che funge da rilevatore di apertura di porte, finestre e strutture simili. La distanza operativa garantita è di 15 mm. Le opzioni di installazione comprendono il montaggio con nastro adesivo o con viti per garantire la massima flessibilità.

Contenuto della confezione

- Sensore
- Magnete
- 4 viti di montaggio
- 2 nastri biadesivi
- Scheda tecnica

Importante

- Non utilizzare il prodotto per applicazioni altamente pericolose per la sicurezza.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche
- Tenere il prodotto lontano da fonti magnetiche che possono provocare interferenze
- Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità e luce solare diretta

Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.



Dati tecnici

Design	rettangolare
Tipo di contatto	NC (normalmente chiuso)
Contatti	2
Distanza operativa garantita	max. 15 mm
Tensione di commutazione	24 V/CC
Corrente di commutazione	max. 0,5 A
Potenza nominale	12 W
Lunghezza del filo	100 cm
Materiale alloggiamento	PC
Temperatura di esercizio	da -10 a +45 °C
Umidità di esercizio	<80% UR (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -10 a +45 °C
Umidità di stoccaggio	<80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	64 x 26 x 13 mm
Peso	25 g

Dimensioni

