

# LUMOTAST 75, IP40, pulsante luminoso, collare rettangolare, calotta piatta, momentaneo, 1 n.c. + 1 n.a.



## Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Settore meccanico ed impiantistico
- Sistemi di segnaletica

## Funzionalità speciali

- Diametro di incasso 16,2 mm
- 3 forme di collare, anche rettangolare
- 20 diversi elementi di azionamento e di visualizzazione
- Interruttore a chiave a 2 posizioni di manovra con design compatibile, tondo e rettangolare
- Portalamпада: T4,5, possibilità di illuminazione di tutta la superficie tramite LED
- Contatti argentati con contatti elastici a ponte autopulenti per una commutazione sicura, per correnti elevate (max. 250 V / 4 A)
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IP 40 frontale
- Piedinature disponibili: 1 n.c. + 1 n.a. o 2 n.c. + 2 n.a.
- Collegamento brasato



## Descrizione

I pulsanti luminosi e le lampade segnaletiche LUMOTAST 75 sono prodotti consolidati da decenni e rappresentano i pulsanti singoli di maggior successo della storia RAFI. Le numerose forme dei collari dal design classico e le note soluzioni di collegamento ed etichettatura fanno della serie LUMOTAST 75 i fidati componenti per ogni impianto. Con lo stesso design sono disponibili anche gli interruttori a chiave. La variante di base del LUMOTAST 75 offre il grado di protezione IP 40 a norma DIN.

Le persiane e i dischi spargitori devono essere ordinati separatamente.

## Dati tecnici

### ➤ Dati generali

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Colore collare                      | nero         |
| Forma collare                       | rettangolare |
| Temperatura di esercizio min.       | -25 °C       |
| Temperatura di esercizio max.       | 55 °C        |
| Temperatura di immagazzinaggio min. | -40 °C       |
| Temperatura di immagazzinaggio max. | 80 °C        |
| illuminabile                        | sì           |


### Link diretti

- [eCatalog RAFI](#)

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Portalampada                                       | T4,5                                              |
| Confezione                                         | Cartone                                           |
| Unità di imballaggio                               | 10 pezzi                                          |
| Peso netto                                         | 11 g                                              |
| Durata elettrica                                   | 200.000 (2A / 250V AC) cicli<br>60000_4_250 cicli |
| B10                                                | 260.000 cicli                                     |
| Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529 | IP40                                              |
| Classe                                             | II                                                |
| MOQ ordine                                         | 20 pezzi                                          |
| Conforme a RoHS                                    | sì                                                |
| Conforme a REACH                                   | sì                                                |
| > <b>Dimensioni di montaggio</b>                   |                                                   |
| Dimensione esterna lunghezza                       | 24 mm                                             |
| Dimensioni esterne larghezza                       | 18 mm                                             |
| Dimensione esterna altezza                         | 49 mm                                             |
| Apertura di incasso                                | 16,2 mm                                           |
| Profondità di montaggio                            | 41,5 mm                                           |
| Altezza di incasso                                 | 7,5 mm                                            |
| > <b>Valori caratteristici meccanici</b>           |                                                   |
| Modalità di azionamento                            | momentaneo                                        |
| Forza di azionamento max.                          | 6,5 N                                             |
| Forza di azionamento min.                          | 3 N                                               |
| Corsa di azionamento max.                          | 2,7 mm                                            |
| Funzione contatto                                  | 1 n.c. + 1 n.a.                                   |
| Sistema di contatti                                | Contatti change-over a ponte                      |
| Materiale dei contatti                             | argento                                           |
| Fissaggio                                          | Ghiera filettata                                  |
| Brasabilità                                        | sì                                                |
| Collegamento sul retro                             | Collegamento brasato                              |
| > <b>Valori caratteristici elettrici</b>           |                                                   |
| Tensione di comando min.                           | 12 Volt                                           |
| Tensione di comando max.                           | 230 Volt                                          |
| Corrente di comando min.                           | 0,05 A                                            |
| Corrente di comando max.                           | 4 A                                               |

## Disegni

### Disegni quotati



### Disegni aperture di incasso

