



Relè di controllo easyE4, unità base con display (espandibile, Ethernet), 100–240 VAC, 100–240 VDC (cULus: 100–110 VDC), ingressi digitali: 8, uscite digitali: 4 relè, a spina

Tipo EASY-E4-AC-12RC1P
Catalog No. 197508

Programma di fornitura

Funzione di base			Dispositivo di base easyE4
Descrizione			Relè di comando elettronico Tensione nominale di esercizio da 100 a 240 V CA o da 100 a 240 V CC Per cULus, 100–110 V CC si applica a tutte le specifiche V CC. 8 ingressi digitali con 100–240 V CA o 100–240 V CC 4 uscite relè per 12–250 VCA o 12–240 VCC con display Controllo di intervallo con interfaccia Ethernet Espandibile con la serie easyE4 di espansioni di ingresso/uscita digitali con elemento di collegamento easy-E4-CONNECT1 (articolo Y7-197225) Push in terminals
Ingressi			
Digitali			8
Uscite			
Numero uscite			Relè: 4
Altre caratteristiche			
Orologio calendario			#
Display + tastiera			#
Espansioni			espandibile Rete (Ethernet)
Tensione di alimentazione			100 - 240 V AC, 100 - 240 V DC (cULus: 100 - 110 V DC)
software			EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Tipo di collegamento			Morsetti ad innesto

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC/EN 61131-2 EN 61010 EN 50178
Approvazioni			
Approvazioni			cULus
Certificato			CE
Omologazioni navali			DNV GL
			
Dimensioni (B x H x P)		mm	71,5 x 90 x 58
Peso		kg	0.21
Montaggio			Guida omega IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con basi di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Tipo di collegamento			Morsetti ad innesto
Ethernet			
Collegamenti			spina RJ45, 8-pin
Tipo di cavo			CAT5

Sezioni di collegamento

Morsetti ad innesto			
Rigido		mm ²	0,2 - 2,5

flessibile	mm ²	0,2-2,5
Rigido/flessibile, con puntalino	mm ²	0,25 - 1,5
Rigido o semirigido	AWG	24 - 14
Cacciavite a taglio	mm	0,4 x 2,5
Lunghezza di spelatura	mm	8

display

Display - tipot		Monocromo
Righe x caratteri		6 x 16

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente di servizio	°C	-25 - 55, freddo secondo IEC 60068-2-1, caldo secondo IEC 60068-2-2
Condensa		Eliminazione della condensa con misure idonee
Display LCD (leggibile con sicurezza)	°C	0 - 55
Stoccaggio	g	°C -40 - +70
umidità dell'aria relativa	%	nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 5 - 95
Pressione atmosferica (esercizio)	hPa	795 - 1080

Condizioni ambientali meccaniche

Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)		IP20
vibrazioni	Hz	secondo IEC/EN 60068-2-6 ampiezza costante 0.15 mm: 10 - 57 accelerazione costante 2 g: 57 - 150
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semionda 15 g/11 ms	Urti	18
Caduta (IEC/EN 60068-2-31)	Altezza di caduta	mm 50
Caduta libera, imballato (IEC/EN 60068-2-32)	m	0.3
Posizione di montaggio		verticale


Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento		III/2
Scarica elettrostatica (ESD)		
Norma applicata		nach IEC/EN 61000-4-2
Scarico dell'aria	kV	8
Scarica dei contatti	kV	6
campi elettromagnetici (RFI), aIEC EN 61000-4-3	V/m	0.08 - 1.0 GHz: 10 1.4 - 2 GHz: 3 2.0 - 2.7 GHz: 1
Soppressione radiodisturbo		EN 61000-6-3 Classe B
Impulsi Burst	kV	secondo IEC/EN 61000-4-4 Cavi di alimentazione: 2 Cavi di segnale: 2
impulsi ad alta energia (surge)		secondo IEC/EN 61000-4-5 1 kV (cavi di alimentazione simmetrici) 2 kV (cavi di alimentazione asimmetrici)
Ammisione a IEC EN 61000-4-6	V	10

Prova di isolamento

Misurazione della distanza di isolamento in aria		nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Prova di isolamento		conf. EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201

Memorizzazione transitoria dell'orologio calendario

Memorizzazione transitoria dell'orologio calendario		 <p>① Tempo tampone (ore) a supercondensatore completamente carico ② durata d'esercizio (anni)</p>
Precisione del controllo di intervallo	s/giorno	Tip. ± 2 (± 0,2 h/anno) in base alla temperatura ambiente sono possibili oscillazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0.5 h/anno)

Esattezza di ripetizione del temporizzatore

Precisione del temporizzatore (dal valore)	%	± 0.02
Risoluzione		
Campo "S"	ms	5
Campo "M:S"	s	1

Campo "H:M"		min	1
Alimentazione			
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	100 - 240 CA (-15/+10%) 100 - 240 DC (cULus: 100 - 110 DC) (-15/+10%)
Campo ammesso	U_e		85 - 264 V AC 85 - 264 V DC (cULus: 85 - 120 V DC)
Ondulazione residua		%	≤ 5
Protezione contro inversioni di polarità			Si
Frequenza		Hz	50/60 ($\pm 5\%$)
Interruzioni di tensione		ms	≤ 20 ms a 100V CA 10 ms a 100V CC
Fusibile		A	$\geq 1A$ (T)
Dissipazione	P	W	tip. 10

Ingressi digitali 115/230 V AC

Numero			8
Indicazione di stato			LCD-Display
Separazione galvanica			verso tensione di alimentazione: no per scheda di memoria: no per interfaccia Ethernet: si fra gli ingressi: no verso le uscite: si all'unità base: si alle unità di espansione: si
Tensione nominale di esercizio	U_e	V	100 - 240 V AC 100 - 240 V DC (cULus: 100 - 110 V DC)
Tensione d'ingresso	U_e	V	Condizione 0: 0 - 40V CA/CC Condizione 1: 79-264 V CA/CC (cULus: 79-264 V CA/79-120 V DC)
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente di ingresso nello stato 1		mA	I1 - I6: 6 x 0.25 (con 115 V AC, 60 Hz) I7, I8: 2 x 4 (con 115 V AC, 60 Hz) I1 - I6: 6 x 0.5 (con 230 V AC, 50 Hz) I7, I8: 2 x 6 (con 230 V AC, 50 Hz) I1 - I8: 8 x 0,25 (a 115 V CC) I1 - I8: 8 x 0,5 (a 230 V CC)
Tempo di ritardo		ms	45/38 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi ON 50/60 Hz) per CA tipo 25/21 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi OFF 50/60 Hz) per CA 20 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi ON) per CC tipo 0,03 (0 -> 1/1 -> 0, soppressione rimbalzi OFF) per CC
Lunghezza linea		m	40 (senza protezione) (I1 - I6) 100 (senza protezione) (I7, I8)

Uscite relè

Numero			4
a gruppi di			1
Collegamento in parallelo delle uscite per l'aumento di potenza			Non consentito
Protezione di un relè di uscita			Interruttore B16 o fusibile 8 A (T)
Separazione galvanica			Sezionamento sicuro secondo EN 50178: 300 V AC Isolamento di base: 600 V AC rispetto alla tensione di alimentazione: si verso gli ingressi: si fra le uscite: si a Ethernet: si ai pulsanti di controllo: si ai dispositivi di espansione: si
Contatti relè			
Corrente convenzionale termica (10 A UL)		A	8
Raccomandato per carico 12 V AC/DC		mA	> 500
Tensione nominale di tenuta ad impulso U_{imp} contatto-bobina		kV	6
Tensione nominale di impiego	U_e	V AC	240
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	240
Sezionamento sicuro secondo EN 50178		V AC	300 fra bobina e contatto 300 tra due contatti
Potere di chiusura			
AC-15, 250 V AC, 3A (600 man/h)	Cicli		300000
DC-13, L/R ≤ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h)	Cicli		200000
Potere di apertura			
AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Man/h)	Cicli		300000
DC-13, L/R ≤ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h)	Cicli		200000

Carico lampada a filamento			
1000 W a 230/240 V AC	Cicli		25000
500 W a 115/120 V AC	Cicli		25000
Carico lampada al neon			
Carico lampada al neon 10 x 58 W a 230/240 V AC			
con alimentatore elettrico	Cicli		25000
non compensato	Cicli		25000
Carico lampada al neon 1 x 58 W a 230/240 V AC con compensazione convenzionale	Cicli		25000
Frequenza di commutazione			
Durata meccanica		$\times 10^6$	10
Frequenza di commutazione		Hz	10
Carico ohmico/lampada		Hz	2
Carico induttivo		Hz	0.5
UL/CSA			
Corrente ininterrotta a 240 V AC		A	10
Corrente ininterrotta a 24 V DC		A	8
AC			
Control Circuit Rating Codes (categoria di impiego)			B 300 Light Pilot Duty
Massima tensione nominale di impiego		V AC	300
max. corrente termica ininterrotta $\cos \varphi = 1$ con B 300		A	5
max. potenza apparente di inserzione/disinserzione (Make/Break) $\cos \varphi = 1$ con B 300		VA	3600/360
DC			
Control Circuit Rating Codes (categoria di impiego)			R 300 Light Pilot Duty
Massima tensione nominale di impiego		V DC	300
Massima corrente termica ininterrotta con R 300		A	1
Massima potenza apparente di inserzione/disinserzione (Make/Break) con R 300		VA	28/28
Ethernet			
Baudrate		MBit/s	10/100
Collegamenti			spina RJ45, 8-pin
Tipo di cavo			CAT5

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	10
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			

10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento		Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / modulo logico (EC001417)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Unit� di controllo / Unit� Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / Modulo logico (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])		
tensione di alimentazione per AC 50 Hz	V	85 - 264
tensione di alimentazione per AC 60 Hz	V	85 - 264
tensione di alimentazione per DC	V	85 - 264
tipo di tensione di alimentazione		AC/DC
corrente di commutazione	A	8
numero di ingressi analogici		0
numero di uscite analogiche		0
numero di ingressi digitali		8
numero di uscite digitali		4
con uscita rel�		s�
numero di interfacce HW Industrial Ethernet		1
numero di interfacce HW PROFINET		0
numero di interfacce HW seriali RS232		0
numero di interfacce HW seriali RS422		0
numero di interfacce HW seriali RS485		0
numero di interfacce HW seriali TTY		0
numero di interfacce HW USB		0
numero di interfacce HW parallele		0
numero di interfacce HW wireless		0
numero di interfacce HW altre		1
con interfaccia ottica		no
supporta protocollo TCP/IP		s�
supporta protocollo PROFIBUS		no
supporta protocollo CAN		no
supporta protocollo INTERBUS		no
supporta protocollo ASI		no
supporta protocollo EIB		no
supporta protocollo MODBUS		s�
supporta protocollo Data-Highway		no
supporta protocollo DeviceNet		no
supporta protocollo SUCONET		no
supporta il protocollo per LON		no
supporta il protocollo per PROFINET IO		no
supporta il protocollo per PROFINET CBA		no
supporta il protocollo per SERCOS		no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus		no
supporta il protocollo per EtherNet/IP		no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work		no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety		no
protocollo INTERBUS per Safety		no
supporta il protocollo per PROFIsafe		no
supporta il protocollo per SafetyBUS p		no

supporta il protocollo per altri sistemi bus			no
standard radio Bluetooth			no
standard radio WLAN 802.11			no
standard radio GPRS			no
standard radio GSM			no
standard radio UMTS			no
link IO master			no
capacità di ridondanza			no
con display			si
grado di protezione (IP)			IP20
apparecchio base			si
ampliabile			si
apparecchio per ampliamento			no
con temporizzatore			si
montaggio su guida portante possibile			si
montaggio a parete/diretto possibile			si
montaggio frontale possibile			si
montaggio su rack possibile			no
adatto per funzioni di sicurezza			no
categoria secondo EN 954-1			senza
SIL secondo IEC 61508			senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1			senza
risorsa corrispondente (Ex ia)			no
risorsa corrispondente (Ex ib)			no
categoria di protezione antideflagrante per gas			senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere			senza
larghezza		mm	71.5
altezza		mm	90
profondità		mm	58

Approvazioni

UL File No.			E205091
UL Category Control No.			NRAQ/7
North America Certification			UL listed
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

