

SCHEDINA TECNICA - EVG-3P+3N/12MODUL



Sbarre EV 4fas., 12unità passo

Tipo **EVG-3P+3N/12MODUL**
Catalog No. **121091**



Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			4
numero di poli			4
adatto per numero di apparecchi			0
misura di divisione		mm	0
sezione		mm	10
lunghezza		mm	211
numero di unità di suddivisione			12
corrente nominale permanente I _n		A	63
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	4
corrente di corto circuito nominale condizionale I _{ck}		kA	25
max. tensione d'esercizio nominale U _e		V	415
resistenza a corrente di breve durata I _{cw}		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			sì
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no