



Pressacavo a membrana, M16

Tipo  
Catalog No. KT-M16  
216983

## Programma di fornitura

|                                 |  |                 |                                                                                  |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                    |  |                 | Accessori generali per il quadro elettrico                                       |
| accessori                       |  |                 | Gestione cavi                                                                    |
| accessori                       |  |                 | pressacavi<br>Isolatori passanti a membrana metrici                              |
| Grado di protezione             |  |                 | Fino a IP66                                                                      |
| Descrizione                     |  |                 | con membrana passante integrata                                                  |
| Materiale                       |  |                 | unità standard e elastomero termoplastico<br>esente da alogeni<br>Senza silicone |
| Finitura superficiale           |  |                 | RAL 7035                                                                         |
| Entrata cavi                    |  |                 | M16                                                                              |
| Diametro foro                   |  | mm              | 16,5                                                                             |
| Diametro esterno cavo           |  | mm              | 1 - 9                                                                            |
| Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili |  | mm <sup>2</sup> | H03VV-F3 x 0.75,<br>NYM 1 x 16/3 x 1.5                                           |

## Dati tecnici

### Generalità

|                     |  |  |             |
|---------------------|--|--|-------------|
| Grado di protezione |  |  | Fino a IP66 |
|---------------------|--|--|-------------|

### Materiale

|                                  |  |  |                                                                                          |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                        |  |  | unità standard e elastomero termoplastico<br>esente da alogeni<br>Senza silicone         |
| Colore                           |  |  | Grigio, RAL 7035                                                                         |
| Resistente alla temperatura      |  |  | -40 °C - 80 °C, per breve tempo fino a ca. 100 °C                                        |
| Resistenza chimica               |  |  | Resistente a: alcool, grassi animali e vegetali, soluzioni basiche e acide deboli, acqua |
| Pericolo di fessure per tensione |  |  | relativamente alto                                                                       |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                             |  |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|
| sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / manicotto passante (EC000879)                                                                                                                                      |  |    |         |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Feed through spout<br>(ec1@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007]) |  |    |         |
| esecuzione                                                                                                                                                                                                                  |  |    | chiuso  |
| inserto per collegamento a vite del cavo                                                                                                                                                                                    |  |    | no      |
| ingresso del cavo                                                                                                                                                                                                           |  |    | tondo   |
| numero di cavi                                                                                                                                                                                                              |  |    | 1 - 1   |
| per diametro cavo                                                                                                                                                                                                           |  | mm | 1 - 9   |
| diametro del foro                                                                                                                                                                                                           |  | mm | 16.5    |
| per spessore parete                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 1 - 9.5 |
| dimensione della filettatura metrica                                                                                                                                                                                        |  |    | 16      |
| dimensione della filettatura PG                                                                                                                                                                                             |  |    | 0       |
| lunghezza totale                                                                                                                                                                                                            |  | mm | 0       |
| scarico di trazione                                                                                                                                                                                                         |  |    | no      |
| tecnica di restringimento                                                                                                                                                                                                   |  |    | no      |
| esecuzione angolare                                                                                                                                                                                                         |  |    | no      |
| materiale                                                                                                                                                                                                                   |  |    | altri   |
| qualità del materiale                                                                                                                                                                                                       |  |    | PE      |
| superficie                                                                                                                                                                                                                  |  |    | altri   |
| senza alogeni                                                                                                                                                                                                               |  |    | sì      |
| colore                                                                                                                                                                                                                      |  |    | grigio  |

|                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| a tenuta di gas          |  | sì      |
| a prova di fuoco         |  | no      |
| ermetico all'acqua       |  | sì      |
| grado di protezione (IP) |  | IP66    |
| temperatura di impiego   |  | -5 - 40 |

## Dimensioni

