



Interruttore LS, 16A, 3p, curva caratteristica B, AC

Tipo PLI-B16/3
Catalog No. 101314

Programma di fornitura

Funzione di base			interruttore di protezione della linea
Poli			a 3 poli
Curva caratteristica d'intervento			B
Applicazione			Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali
Corrente nominale	I_n	A	16
Capacità di interruzione nominale conforme a IEC/EN 60898-1	I_{cn}	kA	10
Assortimento			PLI

Dati tecnici

Elettrico

Capacità di interruzione nominale conforme a IEC/EN 60898-1	I_{cn}	kA	10
-------------------------------------------------------------	----------	----	----

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	6.9
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	75
			lineare per +1°C causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)			
Tecnica Di Ar., Elett., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ec1@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])			
curva d'intervento			B
numero di poli (totale)			3
numero di poli protetti			3
corrente di dimensionamento		A	16
tensione di dimensionamento		V	400
tensione di isolamento nominale U_i		V	440
resistenza di tensione ad impulso nominale U_{imp}		kV	4
potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V		kA	10
potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 400 V		kA	10
potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 230 V		kA	0
potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 400 V		kA	0
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza		Hz	50 - 60
classe di limitazione energetica			3
adatto per installazione a incasso			no
conduttore neutro a connessione			no
categoria di sovratensione			3
grado di inquinamento			2
dispositivi supplementari possibili			si
larghezza in unità di suddivisione			3

profondità di incasso	mm	70.5
grado di protezione (IP)		IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento		-25 - 75
sezione conduttore collegabile multifilare	mm	1 - 25
sezione conduttore collegabile unifilare	mm	1 - 25