







Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Spessimetro per rivestimenti di nuova generazione

Caratteristiche

- 1 Determina con precisione lo spessore degli strati di colore o vernice su materiali base ferrosi e non ferrosi
- La combinazione di metodo di misurazione magnetico e a corrente parassita assicura grande precisione e flessibilità. Il materiale base viene riconosciuto automaticamente
- Prestazioni stabili e affidabili e misurazione non distruttiva
- Campo di misura fino a 2000 µm
- Sensore resistente all'usura grazie alle più moderne tecnologie
- Calibrazione a uno e due punti
- Misurazione singola e multipla per valutazione Buono/Cattivo. La spia LED a tre colori indica l'attuale attributo di valore (verde: qualificato, rosso: al di sotto del valore limite, giallo: al di sopra del valore limite)
- 2 Il display ruota automaticamente e agevola l'utente nel leggere i valori misurati da qualsiasi angolazione, in alternativa può essere bloccato manualmente
- Tante funzioni con modalità automobile, messaggio vocale, app Bluetooth (per Android, nessun supporto per iOS) e lampada tascabile a LED
- 3 Consegna in una scatola practica

Dati tecnici

- Precisione di misurazione: 2 % di [Max]
- Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
- Unità di misura selezionabili: µm, inch (mil)
- Con sensore interno
- Memoria dati interna fino a 55 gruppi di valori e 60 celle per ogni gruppo
- Dimensioni totali L×P×A 152×65×35 mm
- Peso netto ca. 0,20 kg

Principali ambiti di applicazione

- Industria automobilistica
- Lavorazione del metallo
- Verniciatura e rivestimento
- Strutture di ricerca e laboratori di prova
- Garanzia di qualità e ispezione

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura	Divisione	Tipo di sensor	Su richiesta Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
JCT 100	2000	0,1	FE | NFE	961-112