
SAUTER **CE HSN**

Apparecchio indicatore compatto (modulo su guida) per l'installazione all'interno di quadri elettrici



Numero di tasti per il comando	3

Interfaccia

Interfacce	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	70 °C

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Trasmettitore di pesata digitale
Famiglia di prodotti	CE HS

Sistema di misura

Risoluzione del terminale (non calibrabile)	10.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Fréquence de mesure interne	1600 Hz
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Min] (Ohm)	43,75
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Max] (Ohm)	1200
Numero di piattaforme / canali	1

Display

Display tipo	7 segmenti LED
Display barrette	6
Display altezza cifre	7,62 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	120×101×23 mm

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP20
Funzione di tara	automatico e manuale (più volte)

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×155×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761246164
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

