KERN **KFP 300V40M**

Piattaforma: interamente in acciaio inox



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Piattaforma
Famiglia di prodotti	KFP-V40-IP68

Sistema di misura

Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	20 g
Peso minimo [Min]	1 kg; 2 kg
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	2 × 3000 e
Celle di carico OIML classe	C3
Cella di carico tipo	acciaio inox IP68 incapsulate

Design

Dimensioni superficie di pesata (L×P)	650×500 mm
Dimensioni superficie di pesata	650×500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	650×500×139 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	3 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	20 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP68, IP69K

Omologazione

Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Divisione di verifica [e]	50 g; 100 g

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-229
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1050×675×250 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	26 kg
Peso di spedizione	35,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761475939
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY

