

KERN KFP 30V40M

Plattform: komplett aus Edelstahl

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KFP-V40-IP68

Messsystem

Wägebereich [Max]	30 kg
Ablesbarkeit [d]	2 g
Mindestlast [Min]	100 g
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle - Auflösung (eichfähig)	2x3000e
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle Bauart	Edelstahl IP68 gekapselt

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	400×300 mm
Abmessungen Wägefläche	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×111 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Edelstahl
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	3 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	20 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz
-----------------------	----------------

IP-Schutz - Lastzelle

IP68, IP69K

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	5 g; 10 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-228
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	800×465×225 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	16,7 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761475953
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

