



1 KERN KFS-TM

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- 99 memorie per articoli
- Funzione somma
- Stampa di data e ora
- Protocollo di comunicazione KERN integrato (KCP), ideale per collegare un sistema di pianificazione delle risorse aziendali o ERP
- Compatibile con l'applicazione KERN EasyTouch
- Base da tavolo per l'apparecchio indicatore comprese
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore

2 KERN KFN-TM

Apparecchio indicatore in acciaio inox con protezione IP65 e massima ampiezza del display e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.

Caratteristiche

- Funzione somma
- Funzione Hold
- Base da tavolo per l'apparecchio indicatore comprese
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

*non possibile in abbinamento all'omologazione. Quando si installa l'interfaccia dati Bluetooth, l'interfaccia dati RS-232 non può più essere utilizzata

**non possibile in abbinamento alla spia. Quando si installa il modulo analogico, l'interfaccia dati RS-232 non può più essere utilizzata

DI SERIE



OPZIONE




FACTORY



DI SERIE



FACTORY



KERN	1 KFS-TM	2 KFN-TM
Visualizzazione (segmenti)	6 cifre	5 + 1/2 cifre
Certificazione di approvazione	Sì	Sì
Risoluzione omologabile (e)	3.000	6.000
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	60.000	30.000
Portate	2	2
Unità di pesata	kg, g	kg
Incrementi	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, n
Conteggio con riferimento	n	10, 20, 50, 100, 200
Display, altezza cifre	LCD, 16,5 mm	LCD, 52 mm
Display retroilluminato	sì	sì
Celle di carico DMS	87 – 1200 Ω	87 – 1600 Ω
Linearizzazione (punti)	4	3
Tensione in entrata	12 V, 500 mA	12 V, 500 mA
Temperatura ambiente ammessa	0 °C – 40 °C	-10 °C – 40 °C
Dimensioni alloggiamento L×P×A	250×160×65 mm	265,5×164,5×96 mm
Peso netto	1,00 kg	2,6 kg