

IoT ready

NEXT LEVEL Easy Touch FUNCTIONS



1

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Unità di valutazione in acciaio inox con protezione antipolvere e contro gli spruzzi d'acqua IP68 che può contenere fino a quattro interfacce, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Protezione antipolvere e contro gli spruzzi d'acqua (IP68), quindi ideale per l'industria e l'uso all'aperto
- Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente, coerente tra i prodotti per quanto riguarda il design, la struttura del menu, le funzioni chiave, la connessione e il protocollo dell'interfaccia
- Industria 4.0: Scambio di dati e comandi di controllo a scelta tramite fino a quattro interfacce, in base alle proprie esigenze: due interfacce cablate (RS-232, Ethernet, USB o modulo analogico) e due interfacce radio (WiFi, Bluetooth)
- Ogni interfaccia può essere impostata separatamente, ad es.:
  - Interfaccia 1 (WiFi): invio continuo al PC per la documentazione di un processo
  - Interfaccia 2 (RS-232): stampa del valore del peso stabile
  - Interfaccia 3 (modulo analogico): controllo di un dispositivo al raggiungimento del peso target
  - Interfaccia 4 (Bluetooth): Invio continuo al tablet per il monitoraggio di un processo
- Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP grazie al protocollo di comunicazione KERN
- Opzionalmente con memoria alibi per l'archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a taratura per il commercio e di elaborarli in conformità alle normative, vedi *internet*

*Nota: È possibile utilizzare contemporaneamente solo due interfacce cablate (RS-232, Ethernet, USB o modulo analogico) e due interfacce wireless (WiFi, Bluetooth)

DI SERIE | OPZIONE | FACTORY

IP 68 · 1 DAY · RS 232 *

KERN	KXC-TM
Visualizzazione (segmenti)	6 cifre
Certificazione di approvazione	Sì
Risoluzione omologabile (e)	3.000
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	999.999
Portate	2
Unità di pesata	kg, g, lb, ffa, PCS, % | omologabile: kg, g
Incrementi	5, 10, 20, 50, n
Conteggio con riferimento	n
Display, altezza cifre	LCD, 48 mm
Display retroilluminato	sì
Celle di carico DMS	87 – 1227 Ω
Linearizzazione (punti)	3
Tensione in entrata	110 V - 240 V AC
Temperatura ambiente ammessa	-10 °C – 40 °C
Dimensioni alloggiamento L×P×A	232×150×77,3 mm
Peso netto	1,6 kg