

KERN ORM 1AL

Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali

KERN



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro digitale
Famiglia di prodotti	ORM-AL
Sistema di misura	
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	0 °C
Percentuale in volume	0-80%(v/v) @ 1%(v/v) ± 1%(v/v)
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	40 °C
Precisione	0,0003 nD 0,2 % 1 %(w/w) 1 %(v/v)
Metodo di misurazione	Riflessione totale
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Scale	Refractive index Brix Masspercentage Volume percent
Campi di misura	1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v)
Divisioni [d]	0,0001 nD 0,1 % 1 %(w/w) 1 %(v/v)
Divisione Brix	0,1 %
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Precisione Brix	±0,2 %
Scala del volume percentuale	✓

Campo di misura dell'indice di rifrazione [Min]	1,3330 nD
Campo di misura dell'indice di rifrazione [Max]	1,4200 nD
Lettura dell'indice di rifrazione	0,0001 nD
Precisione dell'indice di rifrazione	±0,0003 nD
Scala dell'indice di rifrazione	✓
Campo di misura percentuale in massa [Min]	0 %
Campo di misura percentuale in massa [Max]	72 %
Lettura percentuale in massa	1 %
Precisione percentuale in massa	±1 %
Scala percentuale in massa	✓
Campo di misura del volume percentuale [Min]	0 %
Campo di misura del volume percentuale [Max]	80 %
Lettura del volume percentuale	1 %
Precisione del volume percentuale	±1 %
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Campo di misura Brix [Max]	50 %
Scala Brix	✓
Campo di applicazione	Alcool

Design	
Dimensioni (L×P×A)	121×58×25 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Digitale
Coperchio prisma	✓
Materiale del prisma	Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni	
Misura del valore medio	✓
Numero di misura del valore medio	15
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	60 sec

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	1,5 V

KERN ORM 1AL



Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali

Numero di celle della batteria	1
Batteria – Peso singolo	11,5 g
Batteria – Peso totale nell'articolo	11,5 g
Batteria – Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,95 Wh
Batteria – Contenuto di litio	0 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
---	---------

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	170×110×50 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×110×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,31 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761335424
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

