

Quando ogni centimetro conta: statimetri meccanici con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica

MSB 80

- Statimetro meccanico portatile
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Per bambini piccoli fino ad un'altezza max. di 80 cm
- Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente manegge-vole (applicazione, spostamento, lettura)
- Scala di misura con 0 di inizio a sinistra e a destra, ovvero utilizza-bile in entrambe le direzioni
- Si ripone in poco posto grazie alla divisibilità dell'asta per misura

MBA-A01

- Statimetro meccanico portatile
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Per bambini piccoli fino ad un'altezza max. di 80 cm
- Costruzione robusta
- Dimensioni compatte
- Igienica e facile da pulire
- Lettura sulla scala con battuta spostabile
- Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente manegge-vole (applicazione, spostamento, lettura)


MSC 100


- Statimetro meccanico portatile
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Per bambini piccoli fino ad n'altezza max. di 100 cm
- Lettura sulla scala con battuta spostabile
- Robusto profilo di alluminio
- Facilmente trasportabile in spazio ridotto, grazie alla paletta richiudibile


MSF 200

- Statimetro meccanico
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Lettura sulla scala con battuta spostabile, ribaltabile
- Da montare alle bilance KERN MPS-PM, MPB-P o per il montaggio a parete/muro 1
- Robusto profilo di alluminio

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!







DI SERIE

1 DAY

CE 0297

Modello	Campo di misura	Divisione	Dimensioni totali	Peso netto
KERN	cm (inch)	mm (inch)	L×P×A mm	ca. kg
MSB 80	10 – 80	1	882×70×28	0,70
MBA-A01	30 – 80 (11⅘ – 31½)	1 (1⁄16)	850×240×60	0,40
MSC 100	7,5 – 100 (2½ – 39¼)	1 (1⁄16)	1020×290×50	0,70
MSF 200	60 – 205 (23½ – 78¾)	1 (1⁄16)	53×40×1000	0,80