

KERN ORM 2SU



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitales Refraktometer
Produktfamilie	ORM-SU

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	0 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	40 °C
Genauigkeiten	0,2 %
	0,2 %
	0,2 %
	0,2 %
Messmethode	Totalreflexion
Messbereich Brix [Min]	0 %
Messgrößen	Brix
	Laktose (Milchzucker)
	Maltose (Malzzucker)
	Dextran
Messbereiche	0,0 % - 50,0 %
	0,0 % - 16,5 %
	0,0 % - 15,6 %
	0,0 % - 10,6 %
Teilungen	0,1 %
	0,1 %
	0,1 %
	0,1 %
Teilung Brix	0,1 %
Automatische Temperaturkompensation	✓
Genauigkeit Brix	±0,2 %
Messbereich Dextran [Min]	0 %
Messbereich Dextran [Max]	11 %
Teilung Dextran	0,1 %
Toleranz Dextran	±0,2 %
Skala Dextran	✓

Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]	0 %
Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]	17 %
Teilung Laktose (Milchzucker)	0,1 %
Toleranz Laktose (Milchzucker)	±0,2 %
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]	0 %
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]	16 %
Teilung Maltose (Malzzucker)	0,1 %
Toleranz Maltose (Malzzucker)	±0,2 %
Skala Laktose (Milchzucker)	✓
Skala Maltose (Malzzucker)	✓
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	50 %
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Zucker

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	121×58×25 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Digital
Prismadeckel	✓
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Mittelwertmessung	✓
Anzahl Mittelwertmessung	15
IP-Schutz - Komplettgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	60 s

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie - Einzelgewicht	11,5 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	11,5 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	1,95 Wh
Batterie - Lithium-Gehalt	0 g

KERN ORM 2SU



Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen

Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend
-----------------------------	------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	170×110×50 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×110×50 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761335608
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

