

KERN 347-035

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 5 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,5952
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	100
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,012
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Peso di calibrazione - valore nominale	5 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1,6 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo A)
Dimensioni (Ø×A)	22×5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Tipo di regolazione	Lucidatura

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-633
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	18×18×4 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-030-400
------------------------------------	-------------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761256279
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

