
KERN **CCA 10K-4M**

Sistema di conteggio ad alta risoluzione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabile 999.999, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistema di conteggio
Famiglia di prodotti	CCA

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Bilancia per quantità - Numero articolo	IFS 10K-3M
Bilancia di riferimento - Divisione [d]	100 mg
Bilancia di riferimento - numero articolo	TEWJ 6000-1M-B
Bilancia di riferimento - Portata [Max]	6 kg
Linearitá	±
Bilancia per quantità - Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M1)
Bilancia per quantità - Portata [Max]	6 kg; 15 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Bilancia di riferimento - Linearitá	300 mg
Bilancia di riferimento - Riproducibilità	100 mg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Bilancia per quantità - Linearitá	0,002 kg; 0,005 kg
Bilancia per quantità - Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,002 kg; 0,005 kg
Bilancia per quantità - Divisione [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Bilancia di riferimento - Carico decentrato a 1/3 [Max]	300 mg
Unità di misura	kg
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	300×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×240×110 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	metallo, laccato
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Lunghezza cavo	1,5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Funzione di conversione	✓
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	150.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, 100
Protetta IP - unità completa	IP23
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

KERN **CCA 10K-4M**

Sistema di conteggio ad alta risoluzione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabile 999.999, opzionalmente con omologazione

Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	28

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-229-216
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-129-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	4 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	695×405×490 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	12 kg
Peso di spedizione	27,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761276390
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

