



MasterPlane-Laser 3G Pro



Laser tridimensionale con cerchi laser verdi orizzontali e due verticali, dotato anche di morsetto e supporto a parete con azionamento laterale fine: include due HighCapacityPack e viene fornito in un pratico L-BOXX

Questo laser tridimensionale con luce ben visibile proietta una circonferenza orizzontale e due circonferenze verticali per allineare con precisione gli oggetti. Per lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto, le croci laser svolgono una funzione di messa a piombo. Le linee laser possono essere attivate singolarmente e in caso di interferenze esterne il laser si spegne per escludere misurazioni errate grazie al sistema Anti-Drift (ADS-Tilt). Il supporto a morsetto e da parete consente di agganciare il laser, di fissarlo saldamente sulle superfici di metallo o di posizionarlo su profili per soffitti. Il potente HighCapacityPack con tecnologia agli ioni di litio assicura una lunga autonomia che può essere perfino raddoppiata con la batteria supplementare.

- Laser tridimensionale con un cerchio laser orizzontale e due verticali a 360°
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Seconda batteria per un tempo di funzionamento prolungato



DATI TECNICI	
Range di autolivellamento	± 3,5° (orizzontale)
Precisione	± 0,2 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Portata	(in funzione della luminosità ambiente) 50 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Lunghezza unità di ricezione	0 mm
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata di esercizio	con 3 piani laser: circa 5 ore con 2 piani laser: circa 10 ore con un piano laser: circa 17 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	140 mm x 130 mm x 85 mm

FORNITURA

