




VideolInspector 3DL



Sistema di videoispezione professionale con testa della telecamera compatta e spostabile individualmente - massima flessibilità per lavori complessi e ideale per piccole aperture

Questo sistema di videoispezione professionale offre la massima flessibilità anche per lavori complessi. È dotato di un corpo obiettivo orientabile individualmente e di dimensioni estremamente ridotte, ideale per le aperture strette. Il corpo obiettivo può essere regolato rapidamente per ottenere la prospettiva ottimale utilizzando il joystick sull'unità base. In questo modo i punti difficili da raggiungere, che non sono visibili con i sistemi di telecamere fisse, possono essere ispezionati. L'ispezione è anche molto affidabile, in quanto le guarnizioni dei tubi, ad esempio, possono essere controllate a 360° mentre le aree danneggiate possono essere individuate con precisione millimetrica. Il corpo obiettivo della telecamera e la sonda sono impermeabili e resistenti a diesel, benzina, olio motore, AdBlue®, alcol etilico e acqua salata, il che rende l'apparecchio estremamente versatile. Tra gli altri vantaggi spiccano l'illuminazione a LED di prima classe e il supporto magnetico per il posizionamento dell'unità base.



DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	6 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	78°
Profondità di campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo di display	3,5" Display TFT
Risoluzione del display	640 x 480 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	2 m
Illuminazione	4 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Interfaccia	USB
Collegamenti	USB di tipo C Filettatura da 1/4" del treppiede Slot per scheda SD
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah USB di tipo C 5V / 2A
Dimensioni (L x H x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (con supporto)
Peso	750 g (inclusi gruppo batterie)

FORNITURA

