


VideoPocket



Sistema compatto per videoispezione con display ampio, telecamera impermeabile, accessori pratici e materiali riciclati per la sostenibilità

Il sistema compatto per videoispezione consente facili analisi visive di punti difficilmente raggiungibili, fra cui tubature, soffitti sospesi e veicoli. Durante l'intervento sei LED ad alto rendimento sull'unità telecamera impermeabile per un'efficace illuminazione dell'oggetto regolabile in dieci livelli. La funzione Zoom consente di registrare chiaramente i dettagli. Grazie all'ampio display a colori e all'allineamento delle immagini, i risultati dell'ispezione sono riconoscibili in modo ottimale. Attraverso la funzione di confronto immagini gli utenti possono constatare direttamente le differenze tra l'immagine live e un'immagine di riferimento salvata. Gli alloggi sono realizzati in gran parte con materiale riciclato e danno un prezioso contributo alla sostenibilità.




- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Rilevamento esatto delle differenze con funzione di confronto immagini
- Illuminazione intensa dell'oggetto grazie a 6 LED ad alto rendimento

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	8 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	65°
Profondità di campo (DOF)	3 ... 8 cm
Tipo di display	4,3"
Risoluzione del display	480 x 272 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	1 m
Illuminazione	10 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 25%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Interfaccia	Micro USB
Collegamenti	Micro-USB
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Dimensioni (L x H x P)	85 mm x 155 mm x 32 mm
Peso	366 g (con batterie)



Image rotation 180°



FORNITURA

