

KERN ORA 3AB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

KERN



Design

Dimensioni (L×P×A)	198×40×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Protetta IP - unità completa

-

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
---	---------

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	205×75×55 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×94×65 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,32 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761261051
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-AL

Sistema di misura

Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Metodo di misurazione	Rifrazione
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Scale	Brix Stammwürze (Bier) 0 % - 32 %
Campi di misura	1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort
Divisioni [d]	0,2 % 0,001 SG Wort
Divisione Brix	0,2 %
Campo di misura estratto originale di mosto (peso spec.) [Min]	1,000
Campo di misura estratto originale di mosto (peso spec.) [Max]	1,130
Lettura estratto originale di mosto (peso spec.)	0,001
Scala estratto originale di mosto (peso spec.)	✓
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Campo di misura Brix [Max]	32 %
Scala Brix	✓
Campo di applicazione	Birra