KERN **ORA 4AA**

Misurazione dell’indice di rifrazione per laboratori e l’industria



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-AL

Sistema di misura

Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Metodo di misurazione	Rifrazione
Scale	Plato
Campi di misura	0 °P - 18 °P
Divisioni [d]	0,1 °P
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Campo di misura Plato [Min]	0 °P
Campo di misura Plato [Max]	18 °P
Lettura Plato	0,1 °P
Scala Plato	✓
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Campo di applicazione	Birra

Design

Dimensioni (L×P×A)	198×40×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantanio flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Protetta IP - unità completa	-

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	205×75×55 mm
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×94×65 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,32 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761263413
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

