

ThermoSpot Pocket



Misuratore di temperatura - utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Questo misuratore di temperatura a infrarossi senza contatto è perfetto per rilevare le temperature di superficie anche in punti difficilmente accessibili. Il laser di puntamento consente di indicare chiaramente il campo da controllare. Con la funzione Auto-Hold si può salvare il valore misurato da ultimo. La visualizzazione dei valori massimi e minimi rende molto chiare le misurazioni continue. Trascorso un breve tempo il sistema passa allo spegnimento automatico per risparmiare energia. L'involucro è realizzato in gran parte con plastica riciclata e offre un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Misurazione precisa di superfici e materiali
- Puntamento chiaro dell'area di misurazione con puntamento laser
- Pratica visualizzazione dei valori minimi e massimi per le misurazioni in continuo
- Memorizzazione automatica a breve termine dell'ultimo valore misurato
- Spegnimento automatico a risparmio energetico quando non in uso



OPTICS 12:1

Laser-Focus



DATI TECNICI

Grandezza di misura	Temperatura a infrarossi
Funzioni	max. min. HOLD
Campo di misura temperatura a infrarossi	-40°C ... 400°C
Precisione temperatura a infrarossi	± 2°C + 0,1°C/gradi (-40°C ... 0°C) ± 2°C oppure ± 2% (0°C ... 400°C), vale il valore maggiore
Risoluzione temperatura a infrarossi	0,1°C
Grado di emissione	fisso, 0,95
Ottica	12:1 (12 m distanza di misurazione : 1 m area di misura)
Laser	Puntatore laser
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	1 x 9V 6LR61 (Blocco da 9V)
Dimensioni (L x H x P)	95 mm x 132 mm x 37 mm
Peso	144 g (con batteria)

FORNITURA

