



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	316

Sistema di misura	
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	25
Possibilità di valutazione della conformità	no
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,3125
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,3 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7810
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8210

Design	
Struttura peso	Forma compatta
Dimensioni (Ø×A)	28×43 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Lucidatura

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-338
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-338

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×43 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	317-080-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-080-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-080-100

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761094901
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

