



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Carrello a mano richiudibile, 300 kg

N. d'ordine 3415110



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un carrello a mano con manico richiudibile per riporlo in modo compatto.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Carrello
- Rotella (2x)
- Ruota fissa bloccante (2x)
- Bullone (16x)
- Rondella elastica (16x)
- Chiave multiuso
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Qualora le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per un uso corretto contenute nel presente manuale non vengano rispettate, si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali o danni a cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Prima dell'uso controllare sempre che il prodotto non sia danneggiato. Se il prodotto presenta segni di danni (ad esempio: crepe), non utilizzarlo.

5.3 Ambiente operativo

- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e impedire qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Lesioni fisiche

- Estrarre il manico prima di utilizzare il prodotto.
- Non trasportare le persone.
- Non sollevare carichi eccessivamente pesanti. Uno sforzo fisico eccessivo può provocare lesioni.
- Indossare sempre scarpe chiuse per proteggersi dalle ruote girevoli.

5.6 Movimentazione del carico

- Non sottoporre in nessun caso il prodotto a sovraccarichi. Rispettare la capacità di carico minima indicata nei "Dati tecnici".
- I carichi sbilanciati possono provocare il ribaltamento del prodotto, con il rischio di lesioni e danni materiali. Prestare attenzione al baricentro del prodotto e assicurarsi che il carico sia bilanciato sulla piattaforma.
- Il trasporto di carichi pesanti nella parte anteriore può deformare il prodotto. Distribuire il peso del carico in modo uniforme su tutta la piattaforma di carico.
- I carichi possono spostarsi a causa delle vibrazioni durante il movimento del prodotto, a seconda delle caratteristiche del pavimento. Fissare il carico con una o più cinghie di tensionamento.
- Il carico non deve ostruire la visuale degli operatori.
- Se il prodotto viene parcheggiato con un carico, assicurarsi che non possa spostarsi.

5.7 Trasporto

- Bloccare il prodotto quando viene trasportato su veicoli.

6 Panoramica prodotto



- | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1 Manico | 5 Ruota con pneumatico | 9 Bullone |
| 2 Deflettore | 6 Ruota fissa bloccante | 10 Rondella elastica |
| 3 Piattaforma | 7 Staffa del manico | 11 Chiave multiuso |
| 4 Rotella | 8 Tirante | |

7 Montaggio



1. Utilizzare le rondelle elastiche (10) e i bulloni (9) per fissare le rotelle (4) alla parte inferiore della piattaforma (3) nella parte anteriore del prodotto.
2. Utilizzare le rondelle elastiche (10) e i bulloni (9) per fissare le ruote fisse bloccanti (6) alla parte inferiore della piattaforma (3) nella parte posteriore del prodotto.
3. Utilizzare la chiave multiuso (11) per stringere i bulloni (9).


8 Funzionamento

Prima dell'uso, far girare le rotelle (4) e le ruote fisse bloccanti (6) per ottenere prestazioni ottimali.

8.1 Estrazione del manico

- Estrarre il manico (1) fino al blocco in posizione.

8.2 Chiusura del manico



1. Fare pressione sul tirante (8) con il piede e spingerlo verso il basso.
2. Tenendo abbassato il tirante (8), spingere il manico (1) in avanti fino a quando esso raggiunge lo stesso livello della piattaforma (3).

8.3 Freni delle ruote

- Le ruote fisse bloccanti (6) sono dotate di un meccanismo di blocco a farfalla.
- Non utilizzare le mani per bloccare/sbloccare i freni e indossare sempre scarpe chiuse per proteggersi dalle ruote girevoli.
- Azionare i freni solamente su una superficie piana.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- Se il prodotto si bagna, asciugarlo accuratamente.

10 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

11 Dati tecnici

Capacità di carico max.	300 kg
Diametro delle ruote	20 cm
Tipo di ruota (posteriore)	Ruote girevoli con freni
Materiale della ruota	Pneumatici in gomma con cerchioni in acciaio zincato
Pressione pneumatici	max. 2,1 bar (30 PSI)
Dimensioni da aperto (L x P x A)	900 x 600 x 930 mm
Dimensioni da chiuso (L x P x A)	900 x 600 x 360 mm
Piattaforma di carico (L x P)	900 x 600 mm
Peso	21,5 kg