

JT-RD6006B

Alimentatore da laboratorio programmabile



Scoprite la Black Edition dell'alimentatore da laboratorio JT-RD6006, una combinazione perfetta di prestazioni ed eleganza. Questo dispositivo avanzato eroga fino a 60 V e 6 A ed è dotato di una tastiera intuitiva e di 9 slot di memoria per un facile utilizzo. Grazie all'interfaccia USB, può essere comodamente controllato tramite PC e la funzione di ricarica della batteria integrata ne amplia la gamma di applicazioni.

Il dispositivo non offre solo un design accattivante, ma anche funzioni di protezione complete, come la protezione da sovratensione e sovracorrente e i fusibili sostituibili.

Compatto, potente e ora disponibile in un elegante colore nero, il JT-RD6006B è la soluzione ideale per chiunque voglia combinare un alimentatore affidabile con un design moderno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche speciali

Funzione di ricarica della batteria,
I valori possono essere comodamente inseriti tramite tastiera,
protezione regolabile da sovracorrente e sovratensione,
RTC integrato (richiede una batteria CR1220),
NTC temperature sensor

Case color

Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso

6 - 70 V

Tensione di uscita

0 - 60 V

Corrente di uscita

0 - 6 A

Potenza di uscita

0 - 360 W

Risoluzione di tensione

0,01 V

Risoluzione attuale

0,001 A

Campo di misura della
funzione di carica della
batteria

0 - 9999,99 Ah
0 - 9999,99 Wh

Ondulazione

100 mV (pp)
(al massimo utilizzo)

Display

2.LCD da 4 pollici

Accessori opzionali

Alloggiamento, adattatore WiFi

Temperatura di lavoro

-10 - 40 °C

Fusibile

Fusibile SMD, ad azione rapida, in ceramica 10 A

Spine a banana
Diametro

4 mm



ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimensioni	167 x 81 x 65 mm
Peso	607 g
Numero di articolo	JT-RD6006B
Ambito di consegna	JT-RD6006B, Sensore di temperatura NTC, fusibile da 10 A
Numero di tariffa doganale	8504403000
EAN	4250236827858