



Docking station USB-C 8K Stazione, 12 porte



Guida rapida all'installazione
DA-70919

Indice dei contenuti

1. Introduzione.....	3
2. Funzioni.....	3
3. Contenuto della confezione	4
4. Specifiche	4
5. Schema di collegamento	7

1. Introduzione

Espandete la vostra postazione di lavoro con la nostra potente docking station USB-C 8K e godetevi una qualità d'immagine brillante. Quando si collega un singolo monitor, è supportata una risoluzione fino a 8K/30Hz. Quando si utilizzano due o tre monitor sulla docking station, si ottiene una risoluzione fino a 4K/60Hz. La docking station supporta la modalità a doppio monitor (2x 4K/60Hz) e a triplo monitor (3x 4K/60Hz). (3x 4K/60Hz) in modalità SST (mirroring dello schermo) e (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in modalità MST (estensione dello schermo). Con due porte USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), una USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) e una USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), è possibile trasferire dati alla velocità della luce. Due porte offrono anche una funzione di ricarica (1,5A) per i dispositivi mobili. La porta Gigabit Ethernet (RJ45) assicura una connessione di rete stabile, mentre il lettore di schede SD e MicroSD (104 MB/s) consente di trasferire velocemente i file. Grazie a USB-C Power Delivery (100W), il notebook rimane sempre carico. I piedini gommati e la base antiscivolo forniscono un supporto stabile sia al notebook che alla docking station. Collegate tutti i vostri dispositivi con un solo cavo, per un ambiente di lavoro ordinato e produttivo.

2. Funzioni

- 2x HDMI + DP (8K/30Hz) – Espandete la vostra workstation con un massimo di 3 monitor esterni
- Supporta il doppio monitor (2x 4K/60Hz) e il triplo monitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in modalità MST (estensione dello schermo). (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in modalità SST (estensione dello schermo) – Windows, ChromeOS
- Supporta doppio monitor (2x 4K/60Hz) e triplo monitor (3x 4K/60Hz) in modalità SST (mirroring dello schermo) – macOS, iPadOS, da iPhone 15 Pro, Android

- 2x USB-A 3.2 Gen 2 e 1x Connessione USB-C 3.2 Gen 2
– Trasferimento dati a 10 Gbit/s e funzione di ricarica:
1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 1x Porta USB-A 3.2 Gen 1 – Trasferimento dati 5 Gbit/s e
funzione di ricarica: 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x Connessione Gigabit Ethernet (RJ45)
– Collegamento del notebook alla rete tramite cavo
- Lettore di schede 2x (SD/MicroSD)
– Velocità di trasferimento di 104 MBps
- 1x Porta USB-C Power Delivery (3.0) per la ricarica il notebook
- 1x Jack audio da 3,5 mm
- Protezione antifurto – 1x Standard
- Supporta PD 3.0 Fast Role Swap (FRS): La connessione tra la
docking station e il notebook non viene interrotta quando si
rimuove il caricabatterie.
- Cavo di collegamento USB-C integrato (35 cm)
– Collegamento flessibile al PC host
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt, retrocompatibile con la
modalità DP 1.2 Alt (DisplayPort Alternate Mode)

3. Contenuto della confezione

- 1x Docking Station USB-C 8K, 12 Porte
- 1x QIG

4. Specifiche

Connessioni	1x Ingresso USB-C (3.2 Gen 2) – Connessione al PC host
	2x Porte HDMI + 1x Porta DP in uscita – Massima Risoluzione: 8K/30Hz
	2x USB-A 3.2 Gen 2 e 1x USB-C 3.2 Gen 2

	Connessione – Trasmissione dati a 10 Gbit/s & Funzione di ricarica: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
	1x RJ 45 Gigabit Ethernet – Larghezza di banda 10/100/1000 Mbit/s
	2x Lettori di schede – 1x SD/1x MicroSD (fino a 104 MBps)
	1x USB-C Power Delivery – 100-watt massimi (85W host, 15W dock)
	1x Jack audio da 3,5 mm
Informazioni sul chipset	VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
Protezione antifurto	1x Standard
Supportato	Supporta la modalità DP 1.4 Alt, retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt (DisplayPort Alternate Mode)
	Supporta HDR (High Dynamic Range)
	Supporta HDCP 2.3, HDCP 2.2
Protezione	Protezione da cortocircuiti e sovracorrenti
Colore del prodotto	Grigio / Nero
Alloggiamento	Alluminio / plastica
Peso	450 g
Dimensioni	L 30 x L 7,3 x H 2 cm
Temperatura di esercizio	0°C - + 45°C
Lunghezza del cavo	35 cm
Colore del cavo	Nero

Note:

- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzioni dello standard USB-C. Assicurarsi che la porta USB-C del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) e USB Power Delivery (PD).
- Supporta doppio monitor (2x 4K/60Hz) e triplo monitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in modalità MST (Multi Stream Transport / extend screen) – Windows, ChromeOS
- Supporta doppio monitor (2x 4K/60Hz) e triplo monitor (3x 4K/60Hz) in modalità SST (Single Stream Transport / screen mirroring) – macOS, iPadOS, da iPhone 15 Pro, Android
- La capacità di uscita video (risoluzione effettiva) dipende dalla scheda grafica del notebook, dal monitor collegato e dalla modalità DP.
- Il notebook deve supportare la modalità DP 1.4 Alt con DSC (Display Stream Compression) per poter utilizzare l'intera gamma di funzioni
- Quando si utilizzano contemporaneamente entrambe le porte USB-A 3.2 Gen 2
si verifica una differenza di prestazioni nella funzione di ricarica, a causa della limitazione congiunta dell'uscita totale di ampere ampere in uscita a un totale di 2A.
- La compatibilità esiste con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: Da Windows 7, da macOS 12, da iPhone 15 (iOS) , da iPadOS 16, da Android 14, da ChromeOS 116.0.5845.120, da Linux 22.04 LTS
- MST è supportato: Windows, Chrome, Linux
- SST è supportato: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

5. Schema di collegamento



1	Jack audio	6	PC
2	Dispositivi USB	7	Adattatore PD (max. 100W)
3	Display 2 e 3: display HDMI (max. 8K/30Hz ciascuno)	8	Display 1: display DP (max. 8K/30Hz)
4	Gigabit Ethernet	9	Micro SD3.0 / SD3.0
5	Protezione antifurto		

Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità è parte integrante della fornitura. In caso di mancanza della dichiarazione di conformità, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Sullo Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germania

