



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in un campanello wireless. Il pulsante del campanello è alimentato a batteria mentre la scatola della suoneria va collegata all'alimentazione di rete.

Importante:

- Il trasmettitore (pulsante del campanello) è dotato di un grado di protezione dagli ingressi IP44. È protetto contro gli schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Può essere installato in ambienti esterni in aree riparate.
- Il ricevitore (scatola della suoneria) non è resistente all'acqua. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza. Solo per uso in ambienti interni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Scatola della suoneria (ricevitore)
- 1 batteria CR2032
- Pulsante del campanello (trasmettitore)
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o essere esposto all'umidità, in quanto ciò può causare scosse elettriche fatali!



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Ricevitore: sicurezza elettrica



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la videocamera ad una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.
- Collegare il prodotto esclusivamente a una presa elettrica della rete pubblica. Prima del collegamento, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda a quella del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare la videocamera con le mani bagnate. Sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto dalla presa elettrica durante i temporali.
- Evitare di toccare il prodotto nel caso in cui fossero presenti segni evidenti di danni, in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche fatali! Procedere nel modo seguente:
 - Scollegare la rete elettrica dal prodotto (disinserire l'interruttore corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza, dopodiché disinserire l'interruttore differenziale corrispondente).
 - Rimuovere il prodotto dalla presa elettrica.
 - Evitare di utilizzare il prodotto nuovamente. Evitare che altri possano utilizzarlo.

5.6 Trasmettitore: batteria/accumulatore

- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) è necessario rispettare la corretta polarità.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

6 Inserimento/Sostituzione della batteria

Se il pulsante del campanello non è più in grado di attivare la scatola della suoneria, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

1. Rimuovere la striscia di isolamento che fuoriesce dal vano batteria per attivare la batteria.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
3. Inserire una batteria rispettando la polarità indicata all'interno.
4. Rimettere il coperchio del vano batteria. Assicurarsi che la guarnizione intorno al vano batteria venga montata correttamente in posizione.

7 Installazione

Requisiti:

- ✓ La superficie di montaggio asciutta, piana, non porosa e priva di detriti.
- ✓ Il trasmettitore e il ricevitore si trovano entro il raggio d'azione.
- ✓ La batteria del trasmettitore è stata installata.

1. Rimuovere la parte posteriore adesiva del trasmettitore.
2. Premere e fermamente e tenere premuto (circa 30 secondi) contro la superficie di montaggio affinché la parte adesiva aderisca.
3. Collegare il ricevitore del campanello in una presa di corrente standard entro il raggio d'azione del trasmettitore.

→ A questo punto il sistema del campanello wireless è pronto all'uso.

8 Funzionamento

8.1 Associazione

I prodotti sono già associati per impostazione di fabbrica.

Effettuare la procedura di associazione se si desidera sostituire un trasmettitore o associare più trasmettitori/ricevitori.

Note:

- 1 trasmettitore può essere associato con un numero illimitato di ricevitori (entro il raggio d'azione).
- 1 ricevitore può essere associato con massimo 8 trasmettitori.

Requisiti:

- ✓ Il trasmettitore e il ricevitore (ricevitori) si trovano entro il raggio d'azione e sono accesi.
 - ✓ Il ricevitore è stato associato con meno di 8 trasmettitori.
1. Sul ricevitore, premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante di modalità finché non viene emesso un segnale acustico.
 - Il ricevitore rimarrà attivo per l'associazione per 30 secondi.
 2. Sul trasmettitore, premere 2 volte il pulsante.
 - Ripetere i suddetti passaggi nel caso in cui l'associazione non vada a buon fine.
 3. La corretta associazione del campanello è indicata dall'emissione della suoneria.




8.2 Eliminazione dell'associazione

Effettuare un ripristino se si desidera cancellare tutti i codici di associazione dal ricevitore.

Requisiti:

- ✓ Il ricevitore è collegato all'alimentazione.
1. Sul ricevitore, premere e tenere premuto per circa 10 secondi il pulsante di modalità.
 2. Verranno emessi 2 segnali acustici a indicare che tutti i codici di associazione sono stati eliminati.
- A questo punto il ricevitore può essere associato con massimo 8 trasmettitori.

8.3 Funzioni

Pulsante	Nome	Funzione
	Modalità	Premere per scorrere tra le modalità: Suono e lampeggio, solo suono, solo lampeggio, suono con luce fissa.
	Volume	Premere per scorrere tra i livelli di volume.
	Suoni	Premere per scorrere tra i suoni.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare la scatola della suoneria dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

11 Smaltimento

11.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

12 Dati tecnici

12.1 Ricevitore

Ingresso.....	100 – 240 V/CA, 50/60 Hz, 0,5 W max.
Classe di protezione.....	II
Memoria.....	max. 8 trasmettitori
Melodie.....	58
Livelli di volume.....	4
Modalità.....	suono e lampeggio, solo suono, solo lampeggio, suono con luce fissa
Volume campanello.....	max 85 dB
Condizioni di esercizio/stoccaggio..	da -20 a +60 °C, ≤85% UR
Dimensioni (L x P x A).....	90 x 60 x 69 mm
Peso.....	68 g

12.2 Trasmettitore

Alimentazione.....	1 batteria da 3 V/CC CR2032
Protezione dagli ingressi.....	IP44
Intervallo di frequenza di trasmissione.....	433,845 - 433,995 MHz
Potenza di trasmissione.....	<10 dbm
Distanza di trasmissione.....	≤180 m (all'aperto)
Temperatura di esercizio/stoccaggio.....	da -20 a +60 °C
Dimensioni (L x P x A).....	31 x 72 x 21 mm
Peso.....	28 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2612693_V1_0822_dh_mh_it 632545035 I1/O1 en