



Docking station per SSD M.2 NVMe + M.2 SATA con lettore di schede SD Express, USB-C



Guida rapida all'installazione
DA-71546-1

Indice dei contenuti

1. Introduzione	3
2. Caratteristiche tecniche	3
3. Specifiche	4
4. Porte e interfacce	6
5. Test delle prestazioni.....	7
5.1 Test della velocità di lavoro del disco SATA.....	7
5.2 Test della velocità di funzionamento dei dischi NVME.....	8

1. Introduzione

La docking station 3-in-1 di DIGITUS® è in grado di ospitare SSD M.2 in tecnologia NVMe o SATA, oltre a un lettore di schede SD Express 7.1 con le più elevate velocità di trasferimento dati. Gestite i supporti dati M.2 con un massimo di 4 TB per slot e schede SD aggiuntive fino a 2 TB. Sono supportate le unità SSD NVMe con chiave B+M e chiave M, nonché le unità SSD SATA con chiave B+M, ciascuna nei formati 2242, 2260, 2280 e 22110. Espandete facilmente la capacità di archiviazione di numerosi dispositivi USB-C come PC, notebook, TV, console di gioco o router.

2. Caratteristiche tecniche


- 1x Alloggiamento M.2 per SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1x Alloggiamento M.2 per SSD SATA (chiave B+M)
- 1x Lettore di schede di memoria SD-Express 7.1 / 1000 MB/s max.
- Alta velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps (supporto U.A.S.P + T.R.I.M)
- Supporta SSD NVMe e SATA fino a 4 TB di capacità
- Formati supportati: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Può essere utilizzato come supporto di memorizzazione fino a 10 TB in totale
- Connessione USB-C: USB 3.2 Gen2
- Espansione di memoria ideale per notebook, PC, console di gioco, TV, NAS o router (USB-C)
- Plug and play, non sono necessari driver

3. Specifiche

Porti	1 Alloggiamento M.2 per SSD NVMe (chiave B+M / chiave M)
	1 Alloggiamento M.2 per SSD SATA (B+M-Key)
	1 Lettore di schede di memoria SD-Express 7.1 2 TB max. / 1000 MB/s max.
	1 x Dati USB-C 3.2 Gen2
	1 x Alimentazione DC
Capacità	max. 4 TB per bay
Formati supportati	2242, 2260, 2280 & 22110
compatibilità	Compatibile con USB 3.0 / USB 2.0
Velocità di trasferimento USB-C	Max. 10 Gbps
Supporti	Sostiene U.A.S.P. e T.R.I.M.
	Supporta l'hot swap (inserimento ed espulsione durante il funzionamento)
Indicatori LED	Indicatori LED per il trasferimento del disco rigido (bianco), il trasferimento SD (blu) e

	l'alimentazione (verde). alimentazione (verde)
Aree di applicazione	PC, notebook, TV, router o console di gioco (con connessione USB-C)
Formati di archiviazione	NTFS, FAT, FAT32
Tensione di ingresso Alimentazione USB	100 -240 V CA, 50/60 Hz,
Chip di controllo	JMS581LT
Tensione/corrente di lavoro	5V/3A
Sistema operativo	Microsoft Windows 7,8,9,10,11 MAC 10.10.5 e successivi
Ambiente di lavoro	Temperatura di esercizio: 0-40°C
	Umidità di esercizio: 10%-90%RH (senza condensa)
	Temperatura di stoccaggio: -40-70°C
	Umidità di conservazione: 5%-90%RH (senza condensa)


4. Porte e interfacce



1	Slot per schede SD: Supporto scheda di memoria SD3.0 UHS-I, capacità massima 2TB
2	LED del disco SATA: Indica lo stato di funzionamento del disco SATA
3	LED del disco NVME: Indica lo stato di funzionamento per il disco NVME
4	Ingresso 5VDC: Può essere collegato all'alimentazione DC da 5V/3A
5	Porta TYPE-C: Porta di trasferimento dati USB3.1 10Gbps

5. Test delle prestazioni

5.1 Test della velocità di lavoro del disco SATA



5.2 Test della velocità di funzionamento dei dischi NVME



Con la presente ASSMANN Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore sotto indicato.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheld
Germania

