

MX 1 Multimetro analogico



Continuità con bip sonoro
Protezione su tutte le portate
Allarmi in Ω

Il kit MX 1, un insieme a un prezzo attraente



Il tester
TX01 offre
i test acustici
e visivi (7 LED
di tensione,
in modalità AC
o DC, di continuità
e di resistenza.

Measure up



MX 1

MULTIMETRO ANALOGICO

› Continuità con bip sonoro

Per una verifica rapida della continuità.

› Protezione su tutte le portate

L'applicazione di una tensione di 400 Veff, non provoca alcun danno nemmeno in modalità ohmmetro. Questa funzione è protetta, senza fusibile, da un dispositivo elettronico affidabile e rapido. Gli ingressi supportano impulsi transitori fino a 6 kV. Le portate in corrente sono protette da fusibili ad alto potere d'interruzione (HRC) da 600 V.

› Allarmi

- interruzioni dei fusibili segnalate da una spia luminosa
- segnalatore acustico in modalità ohmmetro in caso di tensione AC presente all'ingresso.

› Una robustezza senza pari

- protezione IP65
- guscio antiurto
- struttura superficiale liscia per una pulizia più semplice

› Una sicurezza senza eguali

- doppio isolamento fino a 1500 V
- Il dispositivo di chiusura SECUR'X previene l'accidentale disconnessione dei cavi di misura o l'apertura del vano batteria

Caratteristiche tecniche	MX 1		
TENSIONE DC			
Portate	150 mV - 0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV ⁽¹⁾		
Protezione	320 Veff (cal. ≤ 5 V) - 500 Veff (15 V)		
Classe di precisione	1000 Veff (50 V) - 1500 Veff (150 V a 1,5 kV)		
Impedenza di ingresso	2 20 kΩ / V		
TENSIONE AC			
Portate	5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV ⁽¹⁾		
Protezione	320 Veff (cal. ≤ 15 V) - 500 Veff (50 V)		
Banda passante	1000 Veff (150 V) - 1500 Veff (5000 V et 1,5 kV)		
Classe di precisione	16 Hz a 1 kHz (500 Hz / 1500 V)		
Impedenza di ingresso	2,5 6,32 kΩ / V		
CORRENTE DC			
Portate	50 - 500 µA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A		
Classe di precisione	2		
Caduta di tensione	1,2 V max		
Protezione	Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff		
CORRENTE AC			
Portate	500 µA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A		
Classe di precisione	2,5		
Caduta di tensione	1,2 V max		
Protezione	Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff		
RESISTENZA			
Portate	x 1	x 10	x 100
Punto centrale	200 Ω	2 Ω	20 Ω
Classe di precisione	2,5		
Protezione	Electronique 400 Veff (5 s) + alarme sonore		
CONTINUITÀ			
Soglia	R < 150 Ω		
ALTRE MISURE			
Test diodo	Oui		
dB	Oui		
Caratteristiche generali			
Grado di protezione	IP 65		
Lunghezza della scala	80 mm		
Sicurezza	EN 61010-1, edizione 2, Cat. III 600 V - Grado d'inquinamento 2		
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +50 °C		
Alimentazione	Batteria da 1,5 V (AA, R6)		
Dimensioni / Peso	40 x 98 x 150 mm / 420 g		

(1) Per uso fino a 600 Vmax.

CODICE ARTICOLO

Tutti i nostri prodotti sono forniti con i cavi, la batteria e i manuali d'uso.

MX 1 **MX1**