

C.A 10001

pHmetro a tenuta stagna con compensazione automatica della temperatura



1 clic per calibrare, 1 clic per misurare!

Misurazione precisa e rapida del pH

Taratura a 3 punti automatica e semplicissima, con conseguente risparmio di tempo

Rilevamento dei valori di pH con compensazione automatica della temperatura (ATC)

Formato portatile pratico per le applicazioni mobili, sul campo o in laboratorio

Elettrodo pH lungo adatto anche a recipienti stretti: fiale, provette, becher, ecc.

*Measure up*

C.A 10001: IMPOSSIBILE FARNE A MENO!

Indicatore batteria scarica

Icona che segnala quando è necessario sostituire le batterie

Tasto HOLD per bloccare la misura

Elettrodo

- Combinato con sensore di temperatura integrato
- Lunghezza: 12 cm
- Struttura in plastica più resistente
- Sistema di riferimento in gel non ricaricabile

A tenuta stagna IP65
Massima versatilità

Ampio display multi-parametro

Visualizzazione simultanea del pH e della temperatura (in °C o °F)
Risoluzione 0,01 pH

Modalità ATC (compensazione automatica della temperatura)

Visualizzazione automatica del valore del pH compensato in temperatura da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Calibrazione automatica premendo semplicemente il tasto CAL

Un clic per ogni singolo tampone pH
Taratura automatica (fino a 3 punti) con riconoscimento dei tamponi

Applicazioni

idroponica, piscine/spa, formazione, trattamento delle acque, acqua potabile, acquari, settore beverage, utilizzo sul campo o in laboratorio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	pH	TEMPERATURA
Campo di misura	da 0,00 a 14,00 pH	da 0,0 a 60,0 °C / da 32,0 a 140,0 °F
Risoluzione	0,01 pH	0,1 °C / 0,1 °F
Incertezza	± 0,1 pH	± 1 °C / ± 2 °F
Taratura	Automatica: 1, 2 o 3 punti: tamponi memorizzati	
Elettrodo intercambiabile	no	
Alimentazione / Durata batterie	2 batterie CR2032 3V / >100 ore	
Standby automatico	dopo 20 minuti di non utilizzo	
Dimensioni / Peso	227 x 36 x 20 mm / 65 g con batterie	
Caratteristiche ambientali	Temperatura d'esercizio: da 0 a 50 °C; umidità relativa: 80% max.; temperatura di immagazzinaggio: da -10 a 50 °C; umidità relativa: 90% max.	
Garanzia	1 anno	



Caratteristiche della fornitura

Fornito in una scatola di cartone con:

- due batterie CR2032 3V
- un flacone in cui riporre l'elettrodo
- 1 istruzioni d'uso multilingue
- 1 test report



Per ordinare

pHmetro con compensazione automatica della temperatura
C.A 10001..... P01710015

ACCESSORI

Soluzione tampone con pH 4,01 (NIST)*, 125 ml P01700106
Soluzione tampone con pH 7,00 (NIST), 125 ml P01700107
Soluzione tampone con pH 10,01 (NIST), 125 ml P01700109
Set di 3 becher di plastica P01710056

* Soluzione provvista di certificato di qualità che ne garantisce la piena conformità alle norme NIST (National Institute of Standards and Technology) e DIN 19266.

Per scoprire la gamma completa di elettrodi e sensori di temperatura, consultare il sito ufficiale www.chauvin-arnoux.com

ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP