TERMOMETRO A SONDA

PCE-ST 161



- **Display: LCD retroilluminato a una riga**
- **Visualizzazione della temperatura: commutabile tra °C e °F**
- **Funzioni: modalità MAX, MIN e HOLD**
- **Robusto giunto pieghevole in metallo**
- **Superficie gommata per una manipolazione antiscivolo**
- **Grado di protezione IP67**
- **Corpo in ABS/TPE/metallo**

Il termometro a sonda è un termometro pieghevole impermeabile per la misurazione precisa della temperatura. Convince grazie al rapido tempo di risposta e al display dei valori misurati di facile lettura.

Il sensore NTC misura temperature da -50 °C a +290 °C. Dopo l'uso, la sonda pieghevole può essere riposta in modo salvaspazio, mentre il robusto giunto pieghevole in metallo favorisce un utilizzo ripetuto. Il corpo in ABS, TPE e acciaio inox è impermeabile secondo il grado di protezione IP67. La superficie gommata migliora la presa durante l'utilizzo.

Il display LCD retroilluminato a una riga mostra chiaramente i valori misurati. Il termometro a sonda consente di selezionare °C o °F e di utilizzare le modalità MAX, MIN e HOLD. La modalità HOLD mantiene un valore misurato sul display, mentre MAX e MIN mostrano rispettivamente il valore massimo e minimo rilevato. Se il campo di misura viene superato, il display visualizza «OL». Dopo circa quattro minuti di inattività, il termometro a sonda si spegne automaticamente.

Grazie alla versione IP67, alla sonda pieghevole e alle pratiche funzioni di misurazione, il termometro a sonda è adatto per misurazioni affidabili della temperatura, quando i valori devono essere rilevati rapidamente e poi letti comodamente.

Specifiche

Temperatura	
Campo di misura	-50 ... -30 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C
Temperatura	
Campo di misura	-30 ... +120 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±0,5 °C
Temperatura	
Campo di misura	120 ... 200 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C
Temperatura	
Campo di misura	200 ... 290 °C
Risoluzione	1 °C
Precisione	±2 °C
Sensor	
Tipo di batteria	NTC

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MAX, MIN, HOLD
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	1,42 Pollici
Tempo di risposta	2 s
Tempo di funzionamento	100 h
Dimensioni	Lunghezza sonda: 93 mm
Lingua del menu	Inglese (GB), Inglese
Classe di protezione (dispositivo)	IP67
Batteria	2 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Prestazioni	3,6 Wh
Condizioni operative	0 ... 60 °C , 10 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-30 ... 70 °C , 10 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	152 x 45 x 23 mm
Peso	140 g