

I Istruzioni per l'uso

Lampade da lavoro a LED ad accumulatori

N. ordine 2899811



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Le presenti lampade da lavoro sono destinate all'illuminazione di postazioni da lavoro interne. Grazie ai piedini girevoli, possono essere posizionati in verticale in diverse posizioni, sui piedini magnetici o sui ganci incorporati, oppure sorretti dalle maniglie.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Pertanto, evitare di utilizzarlo all'aperto. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- 2 lampade da lavoro a LED con accumulatori
- Caricatore USB
- Cavo di ricarica da USB-A a USB-C®
- Istruzioni per l'uso

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.



Il simbolo avverte di una tensione pericolosa che può causare lesioni da scossa elettrica. Leggere attentamente il contenuto di questo documento.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- L'apparecchio deve essere protetto da umidità, spruzzi d'acqua e calore. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente in cui sono presenti gas, vapori o polveri infiammabili.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni da tale persona su come utilizzare l'apparecchio.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.

5.3 Ambiente operativo

- Il presente prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Mai accendere il prodotto immediatamente dopo essere passato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiarlo. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarlo.

5.4 Spia LED

- Non fissare il raggio di luce della spia LED
- Non rivolgere lo sguardo né direttamente né con strumenti ottici!

5.5 Caricatore USB




Non modificare o riparare alcun componente dell'alimentazione, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Pericolo per la vita attraverso le scosse elettriche!

- Collegare l'alimentazione a una presa che è facilmente accessibile in qualsiasi momento.
- Utilizzare solo l'alimentazione fornita per il processo di ricarica.
- Solo una presa domestica collegata alla rete di approvvigionamento pubblico può essere utilizzata come fonte di tensione per l'alimentazione. Prima di collegare l'alimentazione, verificare se le informazioni di tensione sull'alimentazione corrispondono alla tensione in famiglia.
- L'alimentazione non deve essere collegato o separato con le mani bagnate.
- Per motivi di sicurezza, separare sempre l'alimentazione dall'alimentazione durante un temporale.
- Se l'alimentazione plug -nell'alimentazione ha danni, non si tocca l'alimentazione, in quanto ciò può portare a una scossa elettrica fatale! Procedi come segue:
- Primo interruttore di spegnimento della tensione di rete sulla presa, a cui è collegato l'alimentazione plug-in (spegnere l'interruttore di protezione della linea associata o spegnere il backup, quindi spegnere l'interruttore di controllo FI in modo che la presa di rete sia separata separatamente da tensione di rete).
- Estrarre l'alimentazione dalla presa.
- Usa una nuova alimentazione dello stesso design. Non utilizzare l'alimentazione danneggiata.
- Assicurarsi che il cavo non sia pizzicato, piegato o danneggiato da bordi affilati.
- Posare sempre i cavi in modo tale che nessuno possa inciampare o farsi prendere in essi. Se non c'è attenzione, c'è un rischio di lesioni.

5.6 Accumulatore agli ioni di litio

- La batteria è installata permanentemente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai l'accumulatore. In caso di danneggiamento dell'alloggiamento della batteria sussiste rischio di esplosione e incendio!
- Non cortocircuitare i contatti/terminali della batteria. Non gettare l'accumulatore o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio.
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia della batteria utilizzata permette di ricaricare la batteria senza prima essere scaricata.
- Mai lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica.
- Durante il procedimento di carica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di surriscaldamento è normale durante la carica.

6 Elementi di comando




No.	Elemento di controllo	Fig.
1	Lampada da lavoro	Fig. a
2	Cilindro luminoso	
3	Impugnatura	
4	Interruttore di accensione/spengimento	
5	Caricatore USB	Fig. b
6	Incavi e scanalature per il collegamento di entrambe le lampade	
7	Pomelli in plastica	Fig. c
8	Gancio per appendere	
9	Indicatore di carica	
10	Presa USB-C	Fig. e
11	Base magnetica	
12	Piedino d'appoggio	Fig. d

7 Messa in funzione

7.1 Ricarica degli accumulatori

1. Inserire il connettore di tipo A USB del cavo di ricarica nella presa di caricamento del caricabatterie (5).
 2. Collegare la spina USB-C® del cavo di ricarica, sulla presa di ricarica (10) sotto controllo (3) della luce di lavoro.
 3. Collegare il caricabatterie alla rete elettrica. L'indicatore di carica (Fig. c, (9)) si illumina di rosso mentre la carica è in corso.
 4. L'indicatore di carica si illumina di verde non appena l'accumulatore è completamente carico. Dopo la ricarica, scollegare la lampada da lavoro dalla rete elettrica.
- Entrambe le lampade da lavoro possono essere caricate singolarmente o mentre sono collegate. Per garantire che entrambe le parti della lampada da lavoro brillino in modo uniforme, caricarle insieme prima dell'uso.

7.2 Collegamento e scollegamento delle unità



7.2.1 Collegamento delle lampade da lavoro

1. Prendete una lampada da lavoro (1) nella mano sinistra e la seconda lampada da lavoro nella mano destra.
 2. Inserire i pomelli di plastica (7) sulla parte anteriore di una lampada da lavoro negli incavi (6) sulla parte anteriore della seconda lampada da lavoro. Non importa quale lampada da lavoro si trovi in quale mano (vedere la Fig. b).
 3. Assicurarsi che le frecce sulla parte anteriore delle lampade da lavoro siano allineate.
 4. Ruotare le estremità delle luci verso sinistra con la mano destra e contemporaneamente verso destra con la mano sinistra. Dopo il collegamento, le frecce puntano l'una verso l'altra (vedi Fig. c).
- Quando si collega la lampada da lavoro, tenerla per la striscia luminosa e non per l'impugnatura, il più vicino possibile ai connettori.
- Questo riduce l'effetto leva, facilitando il collegamento delle luci di lavoro.

7.2.2 Scollegare le lampade da lavoro

Per scollegare le lampade da lavoro collegate, eseguire la procedura descritta sopra nel senso di rotazione opposto.

7.3 Utilizzo come luce a accumulatore ricaricabile

1. Premere una volta l'interruttore on/off (4) (vedi Fig. a) per accendere le lampade da lavoro (1). Ora le luci funzionano nella modalità più luminosa (100 %).
2. Premendo una seconda volta l'interruttore di accensione/spengimento, le luci funzioneranno con un'intensità luminosa inferiore (modalità 50 %).
3. Per spegnere la lampada da lavoro, premere l'interruttore on/off una terza volta.
4. La durata di funzionamento della lampada da lavoro è di circa 2 ore quando le batterie sono completamente cariche.


7.4 Funzioni aggiuntive

Ruotando la striscia luminosa (2), è possibile regolare in modo continuo la direzione della luce della lampada da lavoro (1) da 0 a 90°.


Inoltre, ogni lampada è dotata di un gancio incorporato (Fig. c, (8)) per appenderla.

Importante:


Ripiegare il gancio quando non vi si appende la lampada per evitare che gli oggetti vi si impiglino accidentalmente. Non appendere altri oggetti al gancio. Questo è destinato solo ad appendere la lampada stessa.



La base (Fig. d, (12)) può essere utilizzata come piede d'appoggio. Sette punti d'arresto garantiscono un arresto sicuro.



Ciascuna delle due lampade può essere fissata a superfici magnetiche utilizzando il magnete incorporato nella parte girevole alla base dell'impugnatura (Fig. e, (11)).



8 Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa	Soluzione
La lampada non si accende	Accumulatori scarichi	Caricare gli accumulatori (4-5 ore)
Da collegate, quando si preme l'interruttore on/off, si accende una sola lampada.	Non collegate correttamente alle due frecce. Una delle lampade non è sufficientemente carica.	Assemblare correttamente e caricare completamente insieme
Da collegate, dopo aver collegato il caricabatterie, si carica una sola luce	Non collegate correttamente alle due frecce.	Collegare correttamente
La lampada si accende solo brevemente e poi si spegne	Gli accumulatori non sono carichi o la loro durata è stata superata	Caricare per 4-5 ore. Se la durata della lampada è ancora molto breve, è necessario sostituire completamente la lampada, poiché gli accumulatori non sono stati progettati dal produttore per essere sostituiti.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
- Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione (individualmente)

Accumulatore (installato in modo permanente)...	accumulatore ricaricabile ai polimeri di litio 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Tensione di carica.....	5 V/CC
Ricarica.....	Tramite la connessione USB-C® con il cavo USB chiuso
Tempo di carica	2-2,5 ore (con il caricabatterie USB chiuso)
Dispositivi di protezione della batteria.....	Protezione della sovratensione, protezione del sovraccarico, protezione delle scariche profonde, protezione da sovracorrente

11.2 Alimentazione (entrambe le luci collegate)

Tempo di carica	4-5 ore (con il caricabatterie USB chiuso)
-----------------------	--

11.3 Lampada da lavoro (individualmente)

Performance a LED	5 W
Tipo LED.....	COB
Flusso luminoso 100%	max. 600 lm
Flusso luminoso 50%	max. 300 lm
Angolo di illuminazione.....	110°
Temperatura di colore.....	6500 K (bianco freddo)
Tempo di operatività	circa 2 ore con piena luminosità
Classe di protezione	III
Livello di protezione.....	IP20

11.4 Lampada da lavoro (entrambe le luci collegate)

Performance a LED	10 W (2x 5 W)
Flusso luminoso 100%	max. 1200 lm
Flusso luminoso 50%	max. 460 lm
Tempo di operatività	circa 2 ore con piena luminosità

11.5 Caricatore USB

Tensione/corrente di ingresso.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Uscita.....	5 V/CC, 1000 mA, tipo A USB
Cavo di ricarica.....	Tipo A USB su USB-C®

11.6 Altre (individualmente)

Dimensioni (ø x L)	circa 63 x 508 mm
Peso	circa 353 g

11.7 Altre (entrambe le luci collegate)

Dimensioni (ø x L)	circa 63 x 1016 mm
Peso	circa 706 g

11.8 Condizioni ambientali

Temperatura ambiente funzionamento	-10 - +40 °C, 20-80% RH (senza condensa)
Temperatura ambiente stoccaggio	-20 - +45 °C, 20-80% RH (senza condensa)