

No	Nome	Descrizione
3	LINK (LED)	LED di stato della rete per la connessione
4	NET (LED)	LED di stato della rete per invio/ricezione dati
5	PWR (LED)	LED di alimentazione
6	DO1 (LED)	LED di stato per l'uscita relè 1
7	DO2 (LED)	LED di stato per l'uscita relè 2
8	DO3 (LED)	LED di stato per l'uscita relè 3
9	DO4 (LED)	LED di stato per l'uscita relè 4
10	GND	Alimentazione “-”
11	VCC	Alimentazione “+”
12	NO1	Contatto NA del relè 1
13	COM1	Collegamento comune del relè 1
14	NO2	Contatto NA del relè 2
15	COM2	Collegamento comune del relè 2
16	NO3	Contatto NA del relè 3
17	COM3	Collegamento comune del relè 3
18	NO4	Contatto NA del relè 4
19	COM4	Collegamento comune del relè 4
20	Ethernet	Connessione di rete standard RJ45
21	AI2	Ingresso analogico 2, corrente di ingresso supportata 0 - 20 mA
22	AI1	Ingresso analogico 1, corrente di ingresso supportata 0 - 20 mA
23	DI2	Ingresso digitale 2, supporta l'accesso tramite contatti a potenziale zero
24	DI1	Ingresso digitale 1, supporta l'accesso tramite contatti a potenziale zero
25	GND	Massa (GND) per gli ingressi
26	485-A	I dati del bus RS485 A vengono collegati alla porta A del dispositivo esterno.
27	485-B	I dati del bus RS485 B vengono collegati alla porta B del dispositivo esterno.

8 Istruzioni principali e software

Le istruzioni principali dettagliate e il software di configurazione del prodotto sono forniti solo in formato digitale. È possibile scaricarli nella nostra area download. Consultare il capitolo 1 „Download delle istruzioni per l'uso“ delle presenti istruzioni per l'uso.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

– Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

– Non immergere il prodotto in acqua.

■ Scollegare il prodotto dall'alimentazione.

■ Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Alimentazione 8 - 28 V/DC; si consiglia un alimentatore da 12 V/DC

11.2 Modbus I/O

Interfacce..... 4 uscite relè, 2 ingressi analogici, 2 ingressi digitali (a potenziale zero), RS485, porte

di rete..... Alimentazione, uscita a relè 1-4, RS485, IN/OUT analogico/digitale: Morsettiere a vite, RM 5,08 mm; Rete: RJ45

Display..... OLED

Montaggio..... top-hat

11.3 Altro

Dimensioni
(L x H x P)..... circa 74 x 120 x 23 mm

Peso circa 148 g

11.4 Condizioni ambientali

Condizioni di
funzionamento/stoccaggio..... -40 – +80 °C, 10 – 95 % rH (senza condensa)