

JT-PS360-C

Alimentatore da laboratorio ultra compatto con una potenza di 360 W



Il nostro nuovo alimentatore da laboratorio ultracompatto definisce gli standard in termini di prestazioni e compattezza. Nonostante le dimensioni particolarmente maneggevoli, offre dati tecnici e funzioni eccezionali:

Grazie all'intervallo di tensione di uscita variabile da 0 a 60 V, è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Con una corrente di uscita compresa tra 0 e 6 A e una potenza di uscita fino a 360 W, il JT-PS360-C è pronto a supportare anche i progetti più impegnativi.


Il dispositivo garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. In laboratorio, in officina o in viaggio, questo alimentatore è un compagno invisibile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche speciali	Laboratorio ultra compatto alimentazione Controllabile tramite software per PC Modalità a tensione e corrente costante
Tensione d'ingresso	200 - 240 V AC / 100 - 120 V AC
Tensione di uscita	0 - 60 V
Corrente di uscita	0 - 6 A
Potenza di uscita	0 - 360 W

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione di tensione	0.01 V
Risoluzione attuale	0.001 A
Precisione della tensione	$\pm 0.3\% + 3$ cifre
Precisione attuale	$\pm 0.5\% + 5$ cifre
Ondulazione	100 mV VPP
Tempo di risposta in modalità tensione costante	2 ms @ 0.1 A - 5 A
Regolazione del carico in modalità tensione costante	$\pm 0.1\% + 2$ cifre
Regolazione del carico in modalità corrente costante	$\pm 0.1\% + 3$ cifre
Campo di misura carica elettrica	0 - 9999.99 Ah
Campo di misura energia	0 - 99999.99 Wh
Display	1.54" (3.91 cm) LCD display
Funzioni di protezione	Protezione da sovratemperatura: oltre 90 °C Protezione da sovratensione e sovracorrente: regolabile



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni	200 x 115 x 57 mm
------------	-------------------

Peso	1430 g
------	--------

Articolo n.	JT-PS360-C
-------------	------------

Articoli spediti	JT-PS360-C, cavo micro USB, cavo a coccodrillo, cavo di alimentazione
------------------	---

Tariffa doganale n.	8504403000
---------------------	------------

EAN	4250236826295
-----	---------------