



— PRODUKTDATENBLATT Conrad M1R



Conrad M1R

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Transportsicherung - verhindert eine versehentliche Aktivierung der Lampe
- Charge Indicator - zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus während des Ladens
- Battery Indicator - zeigt das aktuelle Energie-Level des Akkus beim Einschalten
- 2 Energiemodi wählbar:
 - Konstanter Stromverbrauch bis zum Laufzeitende
 - Energiesparmodus für eine verlängerte Laufzeit

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	128
Länge fokussiert [mm]	133
Kopfdurchmesser [mm]	32
Gehäusedurchmesser [mm]	27
Gewicht mit Batterien [g]	156
Gewicht ohne Batterien [g]	107
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateri al	Aluminiumlegierung
Gehäusemateri al	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	18650 3.7V
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	3400
Batterieenergie ² [Wh]	12.58
Wiederaufladbar	Ja
UN Nummer	UN 3481
Ladezeit ⁵ [min]	360
Energie Modi	Constant Current, Energy Saving
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Mid Power, Low Power, Strobe

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	65

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		1000	200	10
Leuchtweite ¹ [m]		180	100	20
Leuchtdauer ¹ [h]		6	15	144

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus, Smart Light Technology,
Temperature Control System

Conrad M1R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Blister
Lieferumfang	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Taschenclip, USB Kabel
Art.-Nr.	501963
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15 x 24 x 8
Bruttogewicht [g]	324.5
GTIN-13	4058205015271

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	59.5 x 24.7 x 16.5
Bruttogewicht [g]	2340
GTIN-13	4058205015288

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x T x H [cm]	61.5 x 26.5 x 36
Bruttogewicht [kg]	5.5
GTIN-13	4058205015295

Conrad M1R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.