



— PRODUKTDATENBLATT Conrad H1



Conrad H1

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Leicht und kraftvoll: 240 lm bei nur 100 g Gewicht
- Innovative Optik und schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung
- 2 Energy Modes: Energy Saving für lange Laufzeit und Constant Current für konstantes Licht
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP57
- Automatischer Back-up-Modus garantiert über eine Stunde Restlaufzeit bei niedrigem Akkustand, damit man nicht plötzlich im Dunkeln steht
- Rundum sichtbar: Rücklicht für zusätzliche Sicherheit

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Kopfdurchmesser [mm]	70
Gewicht mit Batterien [g]	100
Gewicht ohne Batterien [g]	66
Fokussierbar	Nein
Lampenkopfmateriale	PC
Gehäusematerial	PC
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Stirnband
Lampenkopf Bewegungsart	Schwenkbarer Kopf
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	45
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar, reflecting

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Batterie
Batterieanzahl	3
Batterietyp	Alkaline
Batterietechnologie	Micro (AAA) 1.5V
Wiederaufladbar	Nein
Energie Modi	Constant Current, Energy Saving
Energie Statusanzeige	Low Battery Warning
Nutzbare Batterien	AAA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Blink, Low Power, Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		240		20
Leuchtweite ¹ [m]		30		10
Leuchtdauer ¹ [h]		6		40

ANSI – Constant Current	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		150		20
Leuchtweite ¹ [m]		20		10
Leuchtdauer ¹ [h]		3		40

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung, Rücklicht

TECHNOLOGIEN

Smart Light Technology, Temperature Control System, Wide Beam

Conrad H1

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz
Art.-Nr.	501966
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	10 x 12 x 6.5
Bruttogewicht [g]	199
GTIN-13	4058205015363

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	31 x 13.5 x 14.5
Bruttogewicht [g]	1334
GTIN-13	4058205015370

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	33 x 28.5 x 31.5
Bruttogewicht [kg]	6.016
GTIN-13	4058205015387

Conrad H1

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty