

LUMOTAST 25, pulsante a fungo, ghiera filettata, stabile, 2 n.c., Testa di fungo rosso



Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Settore meccanico ed impiantistico
- Sistemi di segnaletica



Descrizione

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore fungo	rosso
Effetto calotta / fungo	opaca
Colore collare	nero
Forma collare	quadrata
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	80 °C
illuminabile	no
Confezione	Cartone
Unità di imballaggio	2 pezzi
Peso netto	9,5 g
Durata	15.000 cicli
B10	19.500 cicli
B10d	39.000 cicli
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP65
MOQ ordine	10 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

- eCatalog RAFI

➤ Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	25 mm
Dimensioni esterne larghezza	25 mm
Dimensione esterna altezza	45,1 mm
Apertura di incasso	16,2 mm
Profondità di montaggio	26,6 mm
Altezza di incasso	18,5 mm

> Valori caratteristici meccanici


Modalità di azionamento	stabile
Forza di azionamento max.	1 N
Corsa di azionamento max.	2,6 mm
Funzione contatto	2 n.c.
Sistema di contatti	Contatti change-over
Materiale dei contatti	oro
Fissaggio	Ghiera filettata
Coppia di serraggio ghiera di filettata max.	0,8 Nm
Collegamento sul retro	Connettore multipolare maschio / connettore a innesto
PIN 1	n.c. 1
PIN 2	n.c. 2
PIN 3	n.c. 1
PIN 4	n.c. 2

> Valori caratteristici elettrici


Tensione di comando min.	0,02 Volt
Tensione di comando max.	25 Volt
Corrente di comando min.	0,0001 A
Corrente di comando max.	0,1 A

Disegni

Disegni quotati



Disegni aperture di incasso



Disegno schema elettrico

