

## LED, tecnologia FS QC porta-LED, 28,8 Volt, verde, LED



### Descrizione

- Porta-LED con LED SMT
- Illuminazione di pulsanti luminosi, selettori luminosi, arresti d'emergenza illuminabili ed elementi luminosi
- Montaggio: incastro in elementi di manovra QC e supporti per porta-LED
- Per una migliore illuminazione, utilizzare elementi di manovra a fibre ottiche
- Per avere colori nitidi, è consigliabile scegliere LED e calotta dello stesso colore

### Dati tecnici

#### ➤ Dati generali

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Colore sorgente luminosa      | verde    |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C   |
| Temperatura di esercizio max. | 85 °C    |
| illuminabile                  | sì       |
| Sorgenti luminose             | LED      |
| Unità di imballaggio          | 10 pezzi |
| Peso netto                    | 1 g      |
| MOQ ordine                    | 10 pezzi |
| Conforme a RoHS               | sì       |
| Conforme a REACH              | sì       |

#### Link diretti

➤ [eCatalog RAFI](#)

#### ➤ Dimensioni di montaggio

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Dimensione esterna lunghezza | 18,2 mm  |
| Dimensioni esterne larghezza | 7,98 mm  |
| Dimensione esterna altezza   | 17,23 mm |

#### ➤ Valori caratteristici meccanici

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Collegamento sul retro | Collegamento a connettore piatto 2,8 x 0,8 |
|------------------------|--------------------------------------------|

#### ➤ Valori caratteristici elettrici

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Tensione di esercizio min.<br>sorgente luminosa | 19,2 Volt      |
| Tensione di esercizio max.<br>sorgente luminosa | 28,8 Volt      |
| Tipo di voltaggio                               | DC             |
| Tensione di esercizio nominale                  | 19,2-28,8 Volt |

Perdita di potenza

0,058 Watt