

LED, tecnologia FS QC porta-LED, 28,8 Volt, bianco, LED



Descrizione

- Porta-LED con LED SMT
- Illuminazione di pulsanti luminosi, selettori luminosi, arresti d'emergenza illuminabili ed elementi luminosi
- Montaggio: incastro in elementi di manovra QC e supporti per porta-LED
- Per una migliore illuminazione, utilizzare elementi di manovra a fibre ottiche
- Per avere colori nitidi, è consigliabile scegliere LED e calotta dello stesso colore

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore sorgente luminosa	bianco
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Temperatura di esercizio max.	85 °C
illuminabile	sì
Sorgenti luminose	LED
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	1 g
MOQ ordine	10 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

➤ [eCatalog RAFI](#)

➤ Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	18,2 mm
Dimensioni esterne larghezza	7,98 mm
Dimensione esterna altezza	17,23 mm

➤ Valori caratteristici meccanici

Collegamento sul retro	Collegamento a connettore piatto 2,8 x 0,8
------------------------	--

➤ Valori caratteristici elettrici

Tensione di esercizio min. sorgente luminosa	19,2 Volt
Tensione di esercizio max. sorgente luminosa	28,8 Volt
Tipo di voltaggio	DC
Tensione di esercizio nominale	19,2-28,8 Volt

Perdita di potenza

0,058 Watt