Greep uit de online catalogus

PCC 4/ 3-ST-7,62

Artikelnummer: 1840188

De afbeelding toont een 10-polige variant



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1840188

stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: crimpaansluiting, kleur: groen, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandcontacten

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 102265
sales group	E512
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 514 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	7,62 mm
afm. a	15,24 mm
aantal polen	3

Technische gegevens

artikelfamilie	PCC 4/..-ST
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	8 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	20 A
nominale spanning U_N	400 V
nominale aderdoorsnede	4 mm²
belastingsstroom maximaal	20 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	10 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
AWG volgens UL/CUL min.	20
AWG volgens UL/CUL max.	14

Toelatingen

toelatingen: CSA, cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 7,62 mm
gereedschap		
1204038	CRIMPFOX MT 2,5	Crimptang, voor het aansluiten van aders aan de moduul-buscontacten STG-MTN, crimpbereik: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14
3190441	STG-EW	Ontgrendelingsgereedschap
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 0,5-1,0 mm²
3190629	STG-MTN 0,5-1,0 BA	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 0,5-1,0 mm², bandcontact
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm²
3190632	STG-MTN 1,5-2,5 BAND	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm², bandcontact
1840214	STZ 2-PCC 4-7,62	Trekontlasting, voor de 3-4-polige stekerdelen MCC 1/...STZ-3,81 en MCC 1/...STZF-3,81, voor het inklikken in de uitsparingen, codeerbaar met ZB 6
1840227	STZ 3-PCC 4-7,62	Trekontlasting, voor de 5-10-polige stekerdelen MCC 1/...STZ-3,81 en MCC 1/...STZF-3,81, voor het inklikken in de uitsparingen, codeerbaar met ZB 6
1842005	STZ 5-PCC 4-7,62 GN	Trekontlasting, voor de 11-15-polige stekerdelen MCC 1/...STZ-3,81 en MCC 1/...STZF-3,81, voor het inklikken in de uitsparingen, codeerbaar met ZB 6
1840230	STZ 8-PCC 4-7,62	Trekontlasting, voor de 16-20-polige stekerdelen MCC 1/...STZ-3,81 en MCC 1/...STZF-3,81, voor het inklikken in de uitsparingen, codeerbaar met ZB 6

Aanvullende producten

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1849998	PCVK 4-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 1, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin
1876246	PCVK 4-7,62-PE	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 1, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: schroefaansluiting, kleur: groen-geel
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	stekerdeel, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 1, rastermaat: 7,62 mm, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd! Bevestigingsflens: toebehoren, artikelnr. 1881202

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden