





Prova rapida di stabilità delle lapidi conformemente a VSG 4.7

SAUTER FA-G

- Rondella di spinta con inserto in gomma crepla
- Maniglia in acciaio inossidabile con rivestimento in gomma per una presa sicura
- Alimentazione elettrica non necessaria grazie al sistema di misurazione meccanico
- Visualizzazione della forza effettiva con funzione di forza massima grazie all'indicatore scorrevole
- Per misurazione della forza di trazione e compressione
- In dotazione:
  - 1× FA 500
  - 1× AE 08
  - 1× AFH 04

SAUTER FL-G

- Ideale per ispezioni documentate da parte dei tagliatori di pietra
- Estesa autonomia di funzionamento grazie alla batteria ricaricabile (ben oltre 8 h); l'apparecchio può essere utilizzato in modalità portatile per più di una giornata di lavoro
- Funzione valore limite: consente di programmare un valore limite per la stabilità. Se tale valore viene superato, l'apparecchio emette un segnale ottico. Di conseguenza, non è più necessario leggere ogni volta il risultato della misurazione
- Ampia piastra di pressione con rivestimento in gomma crepla che consente di applicare la forza alla lapide senza graffiarla
- Robusto alloggiamento in metallo per l'uso permanente in condizioni ambientali difficili
- In dotazione:
  - 1× FL 500/FL 1K
  - 1× AE 08
  - 1× AFH 04

SAUTER FS-G

- Grazie alla cella di misura sia interna sia esterna è adatto anche per utilizzi diversi dall'analisi delle lapidi
- Schermo tattile da 3,5" con penna tattile
- Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie
- Memoria dell'apparecchio interna (16 GB)
- Funzione di tolleranza
- Funzione Track per la continua visualizzazione della misura
- Misurazione del valore di picco
- In dotazione:
  - 1× FS 2-500
  - 1× AE 08
  - 1× AFK 02

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!









DI SERIE

OPZIONE

DI SERIE

OPZIONE

DI SERIE

OPZIONE

SAUTER		FA 500G	FL 500G	FL 1KG	FS 500G
Campo di misura [Max] N		500	500	1000	500
Divisione [d] N		2,5	0,2	0,5	0,1
Precisione di misurazione di [Max]		1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Protezione contro i sovraccarichi di [Max]		150 %	120 %	120 %	150 %
Option **Cert. di calibrazione aziendale**	**Forza di trazione**	961-161O	961-161	961-162	961-161
	Forza di compressione	961-261O	961-261	961-262	961-261
	Forza di trazione/compressione	961-361O	961-361	961-362	961-361
Option **Certificato di calibrazione DAkkS accr.**	**Forza di trazione**	-	963-161	963-162	963-161
	Forza di compressione	-	963-261	963-262	963-261
	Forza di trazione/compressione	-	963-361	963-362	963-361